

Datenblatt

5ST3673-0

Stiftsa.schiene kompakt, 10mm² Anschluss 3p/N 12x Kompaktgerät 1 TE
berührungsicher 12 TE feste Länge



Ausführung

Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Stiftsammelschiene
Ausführung des Produkts	10mm ² , 3p+N, 12TE, 12x Kompakt

Allgemeine technische Daten

Phasenzahl	3
Querschnitt	10 mm ²
Betriebsspannung / Bemessungswert / maximal	230 V

Hauptstromkreis

Betriebsstrom / Bemessungswert	63 A
--------------------------------	------

Eignung

Eignung zum Zusammenwirken	
• Geräte mit Hilfsschalter	Nein
• Geräte mit N-Leiter	Ja

Produktdetails

Produkteigenschaft / elektrisch isoliert	Ja
--	----

Anzahl

Anzahl der Geräte / geeignet zum Anbau	12
--	----

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stift
---	-------

Mechanischer Aufbau

Teilungsmaß	18 mm
Höhe	13,7 mm
Breite	42,4 mm
Länge	217,8 mm
Nettogewicht	127 g

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige
-----------------------------	-----------------------	----------

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3673-0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3673-0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3673-0

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





