

LED Energyline XL 1080W

Art. 46273 - 1080W



1160 LED
151.200Lumen (140 lm/W)
4.000K
CRI >80
PF: >0,95
✗ 90°
25m H07RN-F 3G1,5

IP66



Bedienungsanleitung

Deutsch

Operating instructions

English

Gebruiksaanwijzing

Nederlandse

Mode d'emploi

Français

Bedienungsanleitung des LED-Flutlichts

Deutsch

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Sie ist Teil des Produkts und enthält wichtige Hinweise zum Betrieb. Bewahren Sie dieses Dokument für andere Benutzer oder zum persönlichen Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise

Achtung !



1. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dieser Anleitung!
2. Bitte tauschen Sie keine Komponenten aus oder modifizieren Sie keine Lampen.

Achtung: Vor der Installation nehmen Sie zu Ihrer Sicherheit das Gerät vom Netz.

1. Wählen Sie die Spannung innerhalb des auf dem Produkt angegebenen Bereichs um eine gute Leistung des Geräts zu gewährleisten.
2. Starren Sie zur Vermeidung von Augenschäden nicht lange auf eine LED-Lichtquelle.
3. Befolgen Sie zu Ihrer Sicherheit bitte die korrekten Installationsschritte, vor der Installation den Strom abschalten.



IP66



Beschreibung und Funktion

1. Das Produkt ist nicht dimmbar.
2. Das Produkt ist gegen Staubeintritt und Wasserstrahl geschützt.
3. Das Produkt unterliegt den zugrunde liegenden europäischen Normen und Richtlinien.

Montieren Sie das LED-Flutlicht

1. Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Unversehrtheit.
2. Wählen Sie einen geeigneten und sicheren Montageort.
3. Wählen Sie das Befestigungsmaterial entsprechend dem gewählten Oberflächenmaterial aus.
4. Markieren Sie die Positionen der Montagelöcher mit der Halterung und dem Stift.
5. Bohren Sie die Befestigungslöcher mit einem geeigneten Werkzeug.
6. Befestigen Sie das LED-Flutlicht mit Ihrem Montagematerial.

 <p>1. Vor Installation das Gerät vom Netz nehmen.</p>	 <p>2. Um das Anbringen der Halterung zu erleichtern, befestigen Sie erst die Schraube an der Halterung.</p>	 <p>3. Bohren Sie Löcher gemäß der Größe der Halterung oder nutzen Sie die bereits vorgebohrten Löcher.</p>
 <p>4. Wählen Sie den richtigen Winkel für die Installation. Der Beleuchtungswinkel ist 270° einstellbar.</p>	 <p>5. Schließen Sie die STROM-FÜHRENDE LEITUNG, NEUTRAL-LEITUNG und ERDUNGSLEITUNG entsprechend an</p>	 <p>6. Schalten Sie den Strom nach Überprüfung aller Schritte wieder an</p>

Operation Manual of LED Flood Light

English

Read this user's manual completely and carefully.
It is part of the product and contains important notes for operating.
Keep this document for other users or for personal reference.

Safety Instructions

Be careful !



1. Please use the product in accordance to this instruction !
2. Please do not replace components or modify lamps without authorization

Attention : for your safety , please cut off the supply before install the product .

1. For the well function , please choose the voltage within the range specified on the product .
2. To avoid damage to the eyes, do not stare at a LED Light source long time.
3. Please follow the correct installation steps to install this product , for your safety, please cut off the electricity before installation.









Description and Function

1. The product is not dimmable.
2. The product is protected against dust entry and water jet.
3. The product is subject to the basic European standards and directives.

Mount the LED Flood Light

1. Check the packing content for integrity.
2. Choose a suitable and safe mounting place.
3. Select the mounting material according the choosed surface material
4. Mark the mounting hole positions by mounting bracket and pencil.
5. Drill the mounting holes with suitable tool.
6. Attach the LED Flood Light with your mounting material.

 <p>1. Before installation, please must turn electric off .</p>	 <p>2. To make sure bracket more convenience for installation, please fix screw on bracket firstly .</p>	 <p>3. Drill holes on the installation base according to the size of the holder or confirm the size of the holes already drilled.</p>
 <p>4. choosing correct angle for installation , The lighting angle is 270°adjustable.</p>	 <p>5 .Distinguish the LIVE LINE, NEUTRAL LINE and EARTH WIRE according to the labels on the wires.</p>	 <p>6. Can be turned it on after checking everything done.</p>

Bedieningshandleiding van LED floodlight

Nederlandse

Lees deze gebruikershandleiding volledig en zorgvuldig door. Deze maakt deel uit van het product en bevat belangrijke opmerkingen over de bediening. Bewaar dit document voor andere gebruikers of voor eigen naslagwerk.

Veiligheidsinstructies Wees voorzichtig!



1. Gebruikt het product alleen zoals beschreven in deze instructie!
2. Vervang geen onderdelen of wijzig lampen zonder toestemming.

Let op: schakel voor uw veiligheid de stroom uit voordat u het product installeert.

1. Kies voor de juiste werking de spanning binnen het bereik dat op het product is aangegeven.
2. Kijk niet langdurig naar een LED-lichtbron om schade aan de ogen te voorkomen.
3. Volg de juiste installatiestappen om dit product te installeren. Schakel voor uw veiligheid voor de installatie de stroom uit



IP66









Beschrijving en functie

1. Het product is niet dimbaar.
2. Het product is beschermd tegen stof en waterstralen.
3. Het product is onderworpen aan de Europese normen en richtlijnen.

Monteren van de LED floodlight

1. Controleer de inhoud van de verpakking op volledigheid.
2. Kies een geschikte en veilige montageplaats.
3. Selecteer het montage materiaal volgens het gekozen oppervlaktemateriaal
4. Markeer de posities van de bevestigingsgaten voor de montagebeugel met behulp van een potlood.
5. Boor de montagegaten met geschikt gereedschap.
6. Bevestig de LED floodlight met uw bevestigingsmateriaal

 <p>1. Voordat u de installatie uitvoert, moet u de stroom uitschakelen.</p>	 <p>2. Om ervoor te zorgen dat de beugel gemakkelijker kan worden geïnstalleerd, moet u eerst de schroef op de beugel plaatsen.</p>	 <p>3. Boor gaten op de installatiebasis volgens de grootte van de houder of bevestig de grootte van de gaten die al zijn geboord.</p>
 <p>4. Kies de juiste hoek voor installatie. De hoek is 270° instelbaar.</p>	 <p>5. Maak onderscheid tussen de SCHAKEL-, NUL- en AARDEDRAAD volgens de labels op de draden.</p>	 <p>6. Kan worden ingeschakeld nadat alles is gecontroleerd.</p>

Bedienungsanleitung des LED-Flutlichts

Français

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Sie ist Teil des Produkts und enthält wichtige Hinweise zum Betrieb. Bewahren Sie dieses Dokument für andere Benutzer oder zum persönlichen Nachschlagen auf.

Sicherheitshinweise

Achtung !



1. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß dieser Anleitung!
2. Bitte tauschen Sie keine Komponenten aus oder modifizieren Sie keine Lampen.

Achtung: Vor der Installation nehmen Sie zu Ihrer Sicherheit das Gerät vom Netz.

1. Wählen Sie die Spannung innerhalb des auf dem Produkt angegebenen Bereichs um eine gute Leistung des Geräts zu gewährleisten.
2. Starren Sie zur Vermeidung von Augenschäden nicht lange auf eine LED-Lichtquelle.
3. Befolgen Sie zu Ihrer Sicherheit bitte die korrekten Installationsschritte, vor der Installation den Strom abschalten.



IP66




Beschreibung und Funktion

1. Das Produkt ist nicht dimmbar.
2. Das Produkt ist gegen Staubeintritt und Wasserstrahl geschützt.
3. Das Produkt unterliegt den zugrunde liegenden europäischen Normen und Richtlinien.

Montieren Sie das LED-Flutlicht

1. Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Unversehrtheit.
2. Wählen Sie einen geeigneten und sicheren Montageort.
3. Wählen Sie das Befestigungsmaterial entsprechend dem gewählten Oberflächenmaterial aus.
4. Markieren Sie die Positionen der Montagelöcher mit der Halterung und dem Stift.
5. Bohren Sie die Befestigungslöcher mit einem geeigneten Werkzeug.
6. Befestigen Sie das LED-Flutlicht mit Ihrem Montagematerial.

 <p>1. Vor Installation das Gerät vom Netz nehmen.</p>	 <p>2. Um das Anbringen der Halterung zu erleichtern, befestigen Sie erst die Schraube an der Halterung.</p>	 <p>3. Bohren Sie Löcher gemäß der Größe der Halterung oder nutzen Sie die bereits vorgebohrten Löcher.</p>
 <p>4. Wählen Sie den richtigen Winkel für die Installation. Der Beleuchtungswinkel ist 270° einstellbar.</p>	 <p>5. Schließen Sie die STROM-FÜHRENDE LEITUNG, NEUTRAL-LEITUNG und ERDUNGSLEITUNG entsprechend an</p>	 <p>6. Schalten Sie den Strom nach Überprüfung aller Schritte wieder an</p>



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die as - Schwabe GmbH, dass sich das die Leuchten in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet."

Die Vollständige Konformitätserklärung kann auf dem Postweg unter der Adresse:
as - Schwabe GmbH, Merkurstr. 10, 72184 Eutingen oder per Email unter **info@as-schwabe.de** angefordert werden.

Declaration of Conformity

Hereby we declare, that the lamps complies with the essential requirements of the LV Directive 2014/35/EU the complete declaration of conformity can ordered on postal way at:
as - Schwabe GmbH, Merkurstr. 10, 72184 Eutingen or by email at **info@as-schwabe.de**



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen .

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.