

PROFI V bestückt

Artikelnummer: H02030H0011

Vorgängerartikel: H02030G0011



Abb. kann abweichen

PROFI V 1 HE Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen und Pigtails, 12xSC Duplex, violett, OM4

Technische Attribute

Anmerkungen	eingefärbt, spleißfertig abgesetzt
Faser-Pigtails	24x 50/125, OM4, 2 m, SC
Kupplungen	SC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, violett
Lieferumfang	Gehäuse mit 2 Kabeleinführungen für M25
Anzahl Kupplungen	12
Farbe	violett
Lieferumfang	1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm
Lieferumfang	1 Blindstopfen für M25
Lieferumfang	1 Faserschutzschlauch mit 12 mm Innendurchmesser
Lieferumfang	1 cable tube with 12mm inner diameter
Lieferumfang	1 cable tube with 12mm inner diameter
Lieferumfang	Kupplungen und Pigtails siehe Tabelle
Lieferumfang	Bei Lieferumfang mit Pigtails sind Crimpspleißschutz System Telekom und Beschriftungstreifen enthalten.

Beschreibung der Serie/Produktkategorie

Hinweis: Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Serie/Produktkategorie als Ganzes. Für einzelne Produkte ist das spezifische Datenblatt maßgeblich.

Das umfangreiche Rangierverteiler-Programm von Telegärtner bietet optimale Lösungen für nahezu jede Anforderung: vorbestückt oder unbestückt, ausziehbar oder fest eingebaut, vormontiert oder modular.

Leistungsmerkmale

- Zum Anschluss von Bündeladern
- ausziehbar
- Mit feststehender Rückwand für feste Kabelführung im Schrank

Lieferumfang

- Gehäuse mit 2 Kabeleinführungen für M25
- 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm
- 1 Blindstopfen für M25
- 1 Faserschutzschlauch mit 12 mm Innendurchmesser
- Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max. 24 Fasern und Deckel

Mechanische Eigenschaften

Frontplatten	Aluminiumblech 1,5 mm, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, Anschluss-Nr. aufgedruckt, Beschriftungstreifen mit Kunststoffabdeckung optional
Kabeleinführung	M25 für 9-20 mm; M20 für 5-9 mm Kabeldurchmesser in 4 Stufen
Montageausschnitte	für ST, SC, SC Duplex, E2000, LC Duplex, DIN, FC, F-SMA
Abmessungen in mm (1 HE): Breite	482
Abmessungen in mm (1 HE): Höhe	44

Abmessungen in mm (1 HE): Tiefe

300

Schutzklasse nach IEC 60529

IP20

Gehäuse

PROFI V 1 HE