

# LED Gelenkarmleuchte

## LED adjustable arm luminaire

UNILED II TUNABLE WHITE – 120700-01



<b>Bestückung / fitted with</b>	84 SMD LEDs
<b>Betriebsgerät / work equipment</b>	Steckernetzteil / AC adapter
<b>Anschlusswerte / connected load</b>	90~264V AC, 50-60 Hz
<b>Leistungsaufnahme / power consumption</b>	ca. 28 W
<b>Leuchtenlichtausbeute / luminous efficacy</b>	ca. 82 lm/W
<b>Lichtverteilung / light distribution</b>	direkt / direct
<b>Entblendung / glare-free</b>	Makrolon opalweiß / macrolon opal white
<b>Abstrahlwinkel / beam angle</b>	100°
<b>Lichtfarbe / light colour</b>	3000 - 6500 K
<b>Farbwiedergabe (Ra) / color rendering</b>	Ra >98 - >94
<b>Schutzart / system of protection</b>	IP40
<b>Schutzklasse / class of protection</b>	III
<b>Betriebstemperatur / operating temperature</b>	-10°C bis +40°C / -10°C to +40°C
<b>Lebensdauer / lifetime</b>	> 60.000 Betriebsstunden / operating hours (L70/B10)
<b>Leuchtengehäuse / luminaire body</b>	Aluminium / aluminium
<b>Gewicht (netto) / weight (net)</b>	2,5 kg
<b>Netzanschluss / main supply</b>	CEE 7/16, 3m Leitung / CEE 7/16, 3m cable
<b>Befestigung / fastening</b>	Tischklemme / table clamp
<b>Abmessungen / dimension</b>	A=548 mm
<b>Variante / version</b>	dimmbar (nur mit Zubehör) / dimmable (with accessories only)
<b>Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471)</b>	freie Gruppe / free group

40 cm Abstand / distance

Farbtemperatur / colour temperature	Beleuchtungsstärke / illuminance
4000 K	> 3100 lx
5500 K	> 3300 lx
2800 K	> 3000 lx
6500 K	> 3300 lx

