



## X-BLAST 50W

Proiettore LED  
LED floodlight  
Projecteur LED  
Projector LED  
Baustrahler LED



STA50D




PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	2	8



### DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Codice / Item / Code / Codigo / Code	STA50D
Nome prodotto / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	X-BLAST 50W
Alimentazione / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	220-240V ~ 50Hz
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchtentechnologie	OSRAM® SMD 2835 LED
Potenza d'illuminazione (W) / (W) Power / Puissance (W) / Potencia (W) / Leuchtstärke (W)	50W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W) / Consumo (W) / Verbrauch (W)	50W
Lumen / Lumen / Lumen / Lumen / Lumen	4500 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin / Temperatura de luz / Grad Kelvin	6500K
IRC / Colour rendering Index / Indice de rendu des couleurs / IRC / Farbwiedergabeindex	-
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau / Tipo de haz / Lichtstrahl	Diffuse 120°
Portata / Range / Distance d'éclairage / Alcance alumbrado / Leuchtweite	-
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED / Durada de vida del LED /	25.000 hrs
Massima intensità del fascio / Peak beam intensity / Intensité maximale du faisceau / Máxima intensidad / Abstrahlintensität	-
Dimmerabilità / Dimmable / Dimmable / Dimmer, regulador / Dimmereigenschaften	NO
Numero di cicli on-off / On off cycles / Nr de cycles on-off / Numero de On-OFF / Ein-Aus Zyklen	-
Power factor / Power factor / Power factor / Power factor / Leistungsfaktor	-
Collegamenti / Connections / Connexions / Conexiones / Anschlüsse	-
Classe di isolamento / Insulation class / Classe isolation / Clase de aislamiento / Isolationsklasse	I
Cavo / Cable / Câble / Cable / Kabel	H07RN-F 3G 1.5mm <sup>2</sup> , 3m
Materiale / Material / Materiau / Material / Material	PC + PVC
Grado di protezione / Protection degree / Degré de protection / Estanqueidad / Schutzgrad	IP54
Resistenza Meccanica / Mechanical resistance / Résistance Mécanique / Resistencia mecanica / Mechanische Widerstandsfähigkeit	IK08
Accessori / Accessories / Accessoires / Accesorios / Zubehör	1 shuko socket: max 3000W
Funzioni / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	ON / OFF button
Garanzia / Guarantee / Garantie / Garantía	2 years

## DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

	Width (mm)	Length (mm)	Height (mm)
<b>Dimensioni prodotto</b> / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	220	80	191
<b>Peso netto unità</b> / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad/ Nettogewicht pro Einheit	g		
<b>Dimensioni prodotto imballato</b> / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje	Width (mm)	Length (mm)	Height (mm)
	300	90	255
<b>Peso prodotto imballato</b> / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	g		
<b>Dimensioni inner</b> / Inner dimensions / Dimensions de l'inner / Dimensiones embalaje / Abmessungen Inner	Width (cm)	Length (cm)	Height (cm)
<b>Peso lordo inner</b> / Inner gross weight / Poids brut de l'inner / Peso embalaje / Bruttogewicht Inner	Kg		
<b>Dimensioni display</b> / Display dimensions / Dimensions du présentoir / Dimensiones display/ Abmessungen Display	Width (cm)	Length (cm)	Height (cm)
<b>Peso lordo display</b> / Display gross weight / Poids brut du présentoir //Peso display - expositor / Bruttogewicht Display	Kg		
<b>Dimensioni Master</b> / Master gross dimensions / Dimensions du master / Dimensiones caja master / Abmessungen Master	Width (cm)	Length (cm)	Height (cm)
<b>Peso lordo master</b> / Master gross weight / Poids brut du master / Peso caja master / Bruttogewicht Master	Kg		
<b>Quanti pezzi su pallet 80x120</b> How many pieces per euro pallet / Combien de pièces par euro palettes? Cuantas piezas sobre paleta tamaño 80x120? / Wieviele Stücke pro Euro-Palette?			

### Accessori (non inclusi) / Accessories / Accessoires / Accesorios / Zubehör - (OPTIONAL):

							
<b>TRIPOD</b> 1,65 m tripod	<b>TRIPOD-200</b> 2,00 m tripod	<b>TRIPOD-265</b> 2,65 m tripod	<b>ST212</b> Tripod adaptor	<b>TRIBAR</b> Horizontal bar	<b>ST211</b> Carry bag	<b>ST213</b> Magnetic fixing	<b>ST214</b> Scaffold fixing

#### ROBUSTO

Cornice in morbido PVC protegge la lampada

#### TOUGH

Soft PVC sleeve protects light from damage

#### ROBUSTO

Corpo in policarbonato. Assorbe i colpi: IK08 Waterproof: IP65

#### ROBUST

Strong polycarbonate body absorbs shocks: IK08 waterproof: IP65

#### LUCE IPER POTENTE

LED OSRAM® 2835 SMD

HIGH PERFORMANCE LIGHT OSRAM® 2835 SMD LED

## Scopri tutte le sue potenzialità!

#### DISSIPATORE DI CALORE

Ad alto rendimento assicura la durata di vita del led

HIGH PERFORMANCE HEAT SINK Ensures LED life span

#### MULTIUSO

Staffa di fissaggio universale e maniglia girevole in policarbonato per il trasporto

#### MULTI USE

Universal fixing bracket and swivel handle for carrying. Polycarbonate material increases strength

#### INFRANGIBILE

Lente in policarbonato

SHATTER PROOF Polycarbonate lens

