



X-BLAST 30W

Proiettore ricaricabile LED
LED rechargeable floodlight
Projecteur LED rechargeable
Projector LED recargable
Baustrahler LED wiederaufladbar

ST223



PACKING	INNER	MASTER
☐ / ☐	☐ pcs	☐ pcs
Colour box	2	8



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Codice / Item / Code / Codigo / Code	ST223
Nome prodotto / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	X-BLAST 30W
Alimentazione / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	100V-240 ~ 50/60Hz / 9V --- 3A
Batteria / Battery / Batterie / Batería / Batterie	7.4V 6Ah Li-ion (Type 18650)
Tempo di ricarica / Charging Time / Temps de recharge / Tiempo de carga / Ladezeit	3,5 hrs
Autonomia / Runtime / Autonomie / Autonomía / Leuchtdauer	3 hrs
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchtentechnologie	SMD 2835 LED
Potenza d'illuminazione (W) / (W) Power / Puissance (W) / Potencia (W) / Leuchtstärke (W)	30W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W) / Consumo (W) / Verbrauch (W)	30W
Lumen / Lumen / Lumen / Lumen / Lumen	2400 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin / Temperatura de luz / Grad Kelvin	6500K
IRC / Colour rendering Index / Indice de rendu des couleurs / IRC / Farbwiedergabeindex	-
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau / Tipo de haz / Lichtstrahl	Diffuse 100°
Portata / Range / Distance d'éclairage / Alcance alumbrado / Leuchtweite	-
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED / Durada de vida del LED /	30.000 hrs
Massima intensità del fascio / Peak beam intensity / Intensité maximale du faisceau / Máxima intensidad / Abstrahlintensität	-
Dimmerabilità / Dimmable / Dimmable / Dimmer, regulador / Dimmereigenschaften	NO
Numero di cicli on-off / On off cycles / Nr de cycles on-off / Numero de On-OFF / Ein-Aus Zyklen	-
Power factor / Power factor / Power factor / Power factor / Leistungsfaktor	-
Collegamenti / Connections / Connexions / Conexiones / Anschlüsse	-
Classe di isolamento / Insulation class / Classe isolation / Clase de aislamiento / Isolationsklasse	III
Cavo / Cable / Câble / Cable / Kabel	-
Materiale / Material / Materiau / Material / Material	PC + PVC
Grado di protezione / Protection degree / Degré de protection / Estanqueidad / Schutzgrad	IP65
Resistenza Meccanica / Mechanical resistance / Résistance Mécanique / Resistencia mecanica / Mechanische Widerstandsfähigkeit	IK07
Accessori / Accessories / Accessoires / Accesorios / Zubehör	Home adaptor, car adaptor, charge indicator,
Funzioni / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	AC/DC function, powerbank, antiglare
Garanzia / Guarantee / Garantie / Garantía	2 years

DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

	Width (mm)	Length (mm)	Height (mm)
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	220	80	191
Peso netto unità / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad/ Nettogewicht pro Einheit	g		
Dimensioni prodotto imballato / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje	Width (mm)	Length (mm)	Height (mm)
	300	90	255
Peso prodotto imballato / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung	g		
Dimensioni inner / Inner dimensions / Dimensions de l'inner / Dimensiones embalaje / Abmessungen Inner	Width (cm)	Length (cm)	Height (cm)
Peso lordo inner / Inner gross weight / Poids brut de l'inner / Peso embalaje / Bruttogewicht Inner	Kg		
Dimensioni display / Display dimensions / Dimensions du présentoir / Dimensiones display/ Abmessungen Display	Width (cm)	Length (cm)	Height (cm)
Peso lordo display / Display gross weight / Poids brut du présentoir //Peso display - expositior / Bruttogewicht Display	Kg		
Dimensioni Master / Master gross dimensions / Dimensions du master / Dimensiones caja master / Abmessungen Master	Width (cm)	Length (cm)	Height (cm)
Peso lordo master / Master gross weight / Poids brut du master / Peso caja master / Bruttogewicht Master	Kg		
Quanti pezzi su pallet 80x120 How many pieces per euro pallet / Combien de pièces par euro palettes? Cuantas piezas sobre paleta tamaño 80x120? / Wieviele Stücke pro Euro-Palette?			

Accessori (non inclusi) / Accessories / Accessoires / Accesorios / Zubehör - (OPTIONAL):

							
TRIPOD 1,65 m tripod	TRIPOD-200 2,00 m tripod	TRIPOD-265 2,65 m tripod	ST212 Tripod adaptor	TRIBAR Horizontal bar	ST211 Carry bag	ST213 Magnetic fixing	ST214 Scaffold fixing



Le immagini sono fornite a solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale. Velamp Industries S.r.l. si riserva di apportare, in qualsiasi momento, ogni modifica ritenuta necessaria.
 All images are for illustrative purposes only and do not constitute a contractual element. Velamp Industries S.r.l. reserves the right, in any given moment, to make necessary changes. Required.
 Los indigres tienen fin ilustrativo y no constituyen elementos contractuales. Velamp Industries S.r.l. se reserva el derecho a efectuar en cualquier momento y sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas. De Bilden dienen der Veranschaulichung und stellen keine vertraglichen Inhalte dar. Velamp Industries S.r.l. behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen und Änderungen am Design vorzunehmen.