



METROS

Lampada frontale 2W con interruttore a rilevazione di movimento
2W LED head lamp with motion sensor switch
Lampe frontale 2W avec interrupteur à détecteur de mouvement
Linterna frontal 2W con interruptor y sensor de movimiento
Stirnlampe 2W mit Bewegungsmeldungs-Schalter



SENSOR LIGHT



IH523




PACKING	INNER	MASTER
Blister F4	6 pcs	48 pcs



DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

Codice / Item / Code / Código / Code	IH523
Nome prodotto / product name / Nom du produit / Designación / Produktname	METROS
Alimentazione / Power supply / Alimentation / Alimentación / Stromversorgung	Li-poly
Batteria / Battery / Batterie/ Batería / Batterie	3.7V 500mAh Li-poly battery (included)
Tempo di ricarica / Charging Time / Temps de recharge / Tiempo de carga / Ladezeit	8 hrs
Autonomia / Runtime / Autonomie / Autonomía / Leuchtdauer	High = 3 hrs Low = 6 hrs
Tecnologia della Luce / Light technology / Technologie de la lumière / Tecnología de iluminación / Leuchtentechnologie	COB LED
Potenza d'illuminazione (W) / (W) Power / Puissance (W) / Potencia (W) / Leuchtstärke (W)	2W
Consumo elettrico (W) / (W) Consumption / Consommation (W) / Consumo (W) / Verbrauch (W)	-
Lumen / Lumen / Lumen / Lumen / Lumen	150 Lm
Tipo di luce / Kelvin degrees / Degrés Kelvin / Temperatura de luz / Grad Kelvin	6000K
IRC / Colour rendering Index / Indice de rendu des couleurs / IRC / Farbwiedergabeindex	-
Fascio di luce / Light beam / Type de faisceau / Tipo de haz / Lichtstrahl	Diffuse 100°
Portata / Range / Distance d'éclairage / Alcance alumbrado / Leuchtweite	10 m
Durata di vita del LED / LED Life time / Durée de vie des LED / Durada de vida del LED /	20.000 hrs
Massima intensità del fascio / Peak beam intensity / Intensité maximale du faisceau / Máxima intensidad / Abstrahlintensität	-
Dimmerabilità / Dimmable / Dimmable / Dimmer, regulador / Dimmereigenschaften	YES
Numero di cicli on-off / On off cycles / Nr de cycles on-off / Numero de On-OFF / Ein-Aus Zyklen	-
Power factor / Power factor / Power factor / Power factor / Leistungsfaktor	-
Collegamenti / Connections / Connexions / Conexiones / Anschlüsse	-
Classe di isolamento / Insulation class / Classe isolation / Clase de aislamiento / Isolationsklasse	-
Cavo / Cable / Câble / Cable / Kabel	-
Materiale / Material / Materiau / Material / Material	ABS + PC
Grado di protezione / Protection degree / Degré de protection / Estanqueidad / Schutzgrad	IPX4
Resistenza Meccanica / Mechanical resistance / Résistance Mécanique / Resistencia mecanica / Mechanische Widerstandsfähigkeit	-
Accessori / Accessories / Accessoires / Accesorios / Zubehör	50 cm USB cable
Funzioni / Functions / Fonctions / Función / Funktionen	Short clicks: 100% light / 50% light / Fixed red light / Flashing red light / OFF Long click: the switch turns red and the "hands free" function is activated.
Garanzia / Guarantee / Garantie / Garantía	2 years

DATI TECNICI / SPECIFICATION / CARACTÉRISTIQUES / CARACTERISTICAS / SPEZIFIKATIONEN

	Width (mm)	Length (mm)	Height (mm)
Dimensioni prodotto / Product dimensions / Dimensions du produit / Dimensiones producto / Abmessungen Produkt	70		30
Peso netto unità / Unit net weight / Poids net de l'unité / Peso neto unidad/ Nettogewicht pro Einheit		g	
Dimensioni prodotto imballato / Packed dimensions / Dimensions du produit emballé / Abmessungen Umverpackung Dimensiones embalaje	Width (mm)	Length (mm)	Height (mm)
Peso prodotto imballato / Weight of packaged product / Poids du produit emballé / Peso producto con embalaje / Gewicht mit Umverpackung		g	
Dimensioni inner / Inner dimensions / Dimensions de l'inner / Dimensiones embalaje / Abmessungen Inner	Width (cm)	Length (cm)	Height (cm)
Peso lordo inner / Inner gross weight / Poids brut de l'inner / Peso embalaje / Bruttogewicht Inner		Kg	
Dimensioni display / Display dimensions / Dimensions du présentoir / Dimensiones display/ Abmessungen Display	Width (cm)	Length (cm)	Height (cm)
Peso lordo display / Display gross weight / Poids brut du présentoir //Peso display - expositor / Bruttogewicht Display			
Dimensioni Master / Master gross dimensions / Dimensions du master / Dimensiones caja master / Abmessungen Master	Width (cm)	Length (cm)	Height (cm)
Peso lordo master / Master gross weight / Poids brut du master / Peso caja master / Bruttogewicht Master		Kg	
Quanti pezzi su pallet 80x120 How many pieces per euro pallet / Combien de pièces par euro palettes? Cuantas piezas sobre paleta tamaño 80x120? / Wieviele Stücke pro Euro-Palette?			



Le immagini sono fornite a solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale. Velamp Industries S.r.l. si riserva di apportare, in qualsiasi momento, ogni modifica ritenuta necessaria.
 All images are for illustrative purposes only and do not constitute a contractual element. Velamp Industries S.r.l. reserves the right, in any given moment, to make necessary changes. If required.
 Los indigres tienen fin ilustrativo y no constituyen elementos contractuales. Velamp Industries S.r.l. se reserva el derecho a efectuar en cualquier momento y sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas. De igual forma, Velamp Industries S.r.l. se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, las características técnicas, constructivas o estéticas de todo producto.