

UMAREX GmbH & Co. KG Postfach 2720 · 59717 Arnsberg · Germany

Sales / Marketing

Donnerfeld 2
59757 Arnsberg · Germany

Tel. +49 2932 638-300
Fax +49 2932 638-333
laserliner@umarex.de
www.laserliner.com

EG Herstellererklärung zur CE-Konformität:

EC Declaration of CE-conformity:
Déclaration de l'Union Européenne:

Service / Retour

Möhnestraße 149
59755 Arnsberg · Germany

Erzeugnis(se): Product(s): Produit(s):	IR Thermometer		
Type(n): Model(s): Modèle(s):	Thermospot Pocket 082.440A		
Betriebsdaten: Operational data: Données techniques:	Nennspannungen: Operational voltages: Voltages opérationnel:	9V DC (1 x Typ 6LR61 / E-Block Alkali Batterie)	
	Opt. Ausgangsleist. / Wellenlänge: Opt. Output power / Wavelength: Puissance optique / Longueur d'onde:	< 1mW (Laserklasse 2) / 630nm ... 680nm	
Angew. Normen: Applied standards: Normes utilisées:	Direktive 2014/30/EC EMV: (Regulations EMC2):	IEC / EN 61000-6-1:2019 EN 61000-6-3:2007-09/A1:2011/AC:2012	Störfestigkeit Störaussendung
	Direktive 2001/95/EC Produktsich.: (Regulations Product safety):	EN 60825-1:2014/AC:2017	Sicherheit v. Lasereinrichtungen Teil 1: Klassifizierung v. Anl. u. Anforderung.
	Verordnung 1907/2006/EC: (Regulation REACH):	Einhaltung aller geforderten Stoffverbote. (observance of all required substance restrictions)	
	Direktive 2006/66/EC: (Regulation BattG):	Registriert gemäss der deutschen Bestimmungen. Registrierungsnr. Umweltbundesamt: 21002102 (Registered according to German battery regulations)	
	Direktive 2011/65/EU: incl. Amendment 2015/863/EU: (Regulation RoHS3):	Einhaltung aller geforderten Stoffverbote. (observance of all required substance restrictions)	
	Direktive 2012/19/EG: (Regulation WEEE2):	Registriert gemäss der deutschen Bestimmungen. Registrierungsnr. EAR Deutschland: DE 10437360 (Registered according to German disposal registration system EAR)	

Datum: 09.10.2019

Date:

Unterschrift: R. Wadewitz

Signature:

