

Gigabyte GB-BRi3H-10110

 Windows 10 PRO



Technische Daten:

Model	GB-BRi3H-10110
Netzteil Extern	90 Watt
Arbeitsspeicher	8 GB DDR4
Grafikkarte	Intel® UHD-Grafik 620
Festplatte	240 GB M.2 SSD
Prozessor	Intel® Core™ i3 10110U
Prozessor Turboakt	2x 4.10 GHz
Laufwerk	ohne
Wireless LAN & Bluetooth 4.2	Ja
Netzwerkkarte	Gigabit LAN (Intel i219v)
Sound	Realtek ALC255
Anschlüsse Front	3x USB 3.2, 1x USB 3.2 Type C 1x Ein- / Ausschalter 1x Headphone / MIC
Anschlüsse Hinten	2x HDMI, 2x USB 3.2, 1x RJ45, 1x DC-In
Anschlüsse Seiten	1x RS232 COM Port, 1x Kensington lock slot

Kontaktdaten service@joy-it.net // Telefon: 02845-936036 // www.joy-it.net

Betriebssystem Windows 10 Professional 64 Bit

Maße (H x B x T) 46,8 x 119,5 x 119,5 mm

24 Monate Pickup Reparaturservice