

CD12M/0B-200A1

Stecker



Bilder rein Indikativ

Elektrische Daten

Nennstrom	Max. 4 A
Polzahl	4
Stoßspannung	2,5 kV
Nennspannung	Max. 250 V ac/dc

Mechanische Daten

Anschlüsse	Pin 1: brown Pin 2: white Pin 3: blue Pin 4: black
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm
Betriebstemperatur	Plug : -25°C ... +85°C Fixed installation : -30°C ... +80°C Flexible installation: -5°C ... +80°C
Länge (m)	20
Kopftyp	Axial
Stecker	M12
Außendurchmesser	Ø 5 mm ± 5%
Material Außenmantel	PVC (CFC, cadmium, silicon, lead free) Flame retardant according to UL1581VW1/CSA FT1, self-extinguishing
Isolierungsmaterial	PVC (CFC, cadmium, silicon, lead free)
Mindestbiegeradius	Wire for fixed installation: 5 x d Wire for flexible installation: 10 x d
Leiter Querschnitt	0,34 mm ² (19 x 0,15 mm ²)
Modell	Female

Test/Zertifizierungen

Schutzart	IEC IP67
-----------	----------

ELECTRICAL DIAGRAMS OF THE CONNECTIONS

BN/1



WH/2



BU /3



BK /4



M.D.Micro Detectors S.p.A.

Strada S.Caterina, 235

41122 Modena (MO)

Tel. 059 420411

Fax 059 253973

E-mail info@microdetectors.com

Druckdatum

29/06/2020 16:21:34