

**Beschreibung** : CTCC-IWS Wellrohrhalter



**Technische Daten**

Grundmaterial : Polyamide 6.6/6, schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert  
 Farbe : Grau  
 Betriebstemperatur : -40 °C bis +105 °C  
 Brandverhalten : UL94 HB



Art.-Nr.	Typ	Nennmaß	Länge [mm]	Höhe [mm]	IWS-Schutzschlauch (kompatibel)
169-22000	CTCC-IWS17	17	43	37,0	169-22171
169-22001	CTCC-IWS29	29	46,3	50,8	169-22291
169-22002	CTCC-IWS37	37	64,5	59,0	169-22371
169-22003	CTCC-IWS50	50	64,5	69,8	169-22501

\* Halogenfrei: Es gilt eine Berücksichtigungsgrenze von 0,1 Gew.-%.



HellermannTyton GmbH  
 Grosser Moorweg 45    Telefon: +49 (0) 4122/701-1  
 D-25436 Tornesch    Telefax: +49 (0) 4122/701-400

Grundlagen für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.