

TOSHIBA



43UL6B63DG

UL6B Series

UL6B Series | EAN: 5055862329597

- ④ 4K HDR UHD
- ④ TRU Picture Engine
- ④ 4x HDMI, 2x USB
- ④ Dolby Vision HDR
- ④ Sound by Onkyo
- ④ Dolby Atmos

CONNECT TV SECURE SMART TV prime video NETFLIX

A+

78kWh

54W

<0.5W

TOSHIBA

43UL6B63DG

Größe (cm & Zoll)

43" / 108cm

Auflösung

Ultra HD (3840 x 2160)

Paneltyp

Direkte Hintergrundbeleuchtung
(DLED)

Prozessortyp

Vier Kern

Total Picture Quality

2200

 CONNECT TV

 SECURE
SMART TV

prime video


NETFLIX

 HDR 10

 TRU
MICRO DIMMING

 TRU
FLOW

 TRU
RESOLUTION

 4K HDR
ULTRA HD

 TRU
PICTURE ENGINE

BILDSCHIRM

Größe (cm & Zoll)	43" / 108cm
Auflösung	Ultra HD (3840 x 2160)
Paneltyp	Direkte Hintergrundbeleuchtung (DLED)
Helligkeit	320

VIDEO

HDR	Ja
Dolby Vision HDR	Ja
MEMC	Ja
UHD-Upscaler	Ja
Bildmodi	Dynamisch, Spiel, Sport, Kino, Natürlich, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Benutzer

TON

Sound by Onkyo	Ja
Audio-Ausgangsleistung (RMS)	2x10W
Dolby Audio™	Ja
DTS™ Decoder	Ja
Interner Subwoofer	Nein
Lautsprechertyp	Abfeuern
Equalizer	5 band
Ger (D) + Nicam Stereo	Ja
Sound-Modusarten	Musik, Film, Sprache, Klassik, Flat, Benutzer

LEISTUNGS-AUFNAHME / ENERGIE

Energieeffizienzklasse (ErP Rang)	A+
Energieverbrauch im Standby (Durchschnitt)	<0,5W
Energieverbrauch (Watt) (Durchschnitt)	54W
Jahresenergieverbrauch (Durchschnitt)	78kWh
Betriebsspannung – Frequenz	220-240V AC
Blei (mg)	0
Quecksilber (mg)	0
12V TV (Mobile TV)	No

HAUPTFUNKTIONEN

Smart TV	Ja
Prozessortyp	Vier Kern
TV-DVD-Kombination	Nein
Total Picture Quality	2200

TUNER / TV-ÜBERTRAGUNG

Tunertyp	HD DVB-T2/C/S2
Dualer Tuner	Nein
UHD über Satellit	Ja
HEVC-Dekodierer (H.265)	Ja
Hybrid Log Gamma (HLG)	Ja
Freesat	Nein
EPG (Elektronischer Programmführer)	Ja
Automatische Suche	Ja
Programmspeicherkapazität (Analog)	200
Programmspeicherkapazität (Digital S/S2)	10000
Programmspeicherkapazität (Digital T/T2/C)	800

SMART-TV-FUNKTIONEN

Toshiba Smart Portal	Ja
HBB TV ver 1.5	Ja
Webbrowser	Ja
Netflix®	Ja
Prime Video	Ja
Netflix® 4K	Ja
YouTube™	Ja
YouTube™ 4K	Ja
Integriertes WLAN	Intern
Bluetooth®	Ja
FollowMe TV	Ja
Audio-Video Sharing (AVS)	Ja
Bildschirmspiegelung (Miracast)	Ja
Smart Guide-Anwendung	Ja
Smart Remote-Anwendung	Ja
Amazon Works with Alexa	Built in Alexa

MECHANISCH

Abmessungen mit Verpackung (mm)	1085 x 154 x 710
Abmessungen ohne Verpackung (mm)	969 x 221 x 599
Abmessungen ohne Ständer (mm)	969 x 66 x 564
Bruttogewicht (kg)	15
Eigengewicht (kg)	11
VESA (Wandhalterung) BxH	100mm x 100mm

ANSCHLÜSSE

Antenneneingang	Ja
HDMI™	4 HDMI
USB	2 USB
Scart	Nein
VGA (PC in - D-Sub15)	Ja
CI+	Ja
Komponente (YPbPr) in	über VGA
Kompositvideo/Audio in	Ja
Digitaler Audioausgang	Optik
Ethernet	Ja
Kopfhörer ausgehend	Ja

FUNKTIONEN

Mediaplayer	Ja
USB-Aufzeichnung (PVR Ready)	Nein
Multimedia-Anwendungen	Video: .mpg, .mpeg, .dat, .vob, .mkv, .mp4, .mov, .flv, .3gp, .avi; Audio: .mp3, .wma, .wav; Picture: .jpg, .jpeg, .bmp, .png
Kanallisten USB-Cloning	Ja
HDMI™ ARC	Über HDMI2
HDMI™ CEC	Ja
MHL via HDMI® (Mobil-HD-Link)	Nein
Teletext	Ja
Kindersicherung	Ja
NTSC-Wiedergabe	Ja
Einfacher Hotel-Modus	Passiv-grundlegender Hotelmodus

"Toshiba" is a registered trademark of Toshiba Corporation and its used by Vestel or its subsidiary for products described here in under license from Toshiba Visual Solutions Corporation. All other product and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Design, features and specifications are subject to change without notice. Non-metric weights and measurements are approximate. Screen images are simulated.