

Joy-IT Mini PC Intel J5040 8GB 256 GB SSD



Technische Daten:

Gehäuse	ITX Mini PC Gehäuse
Netzteil	75 Watt Extern
Mainboard	Asrock J5040 ITX
Steckplätze	1* PCIe 2.0 x1
Prozessor	Intel® Quad-Core Pentium® Silver J5040
Prozessor Turbotakt	4x 3.20 GHz , Sockel BGA 1090
Hauptspeicher	8 GB DDR4
Festplatte	240 GB SSD
Laufwerk	ohne
Grafik on Board	Integrierte Intel® UHD Graphics 605
Netzwerkkarte	1x 10/100/1000 Mbit
Sound	7.1 Kanal HD Audio
Anschlüsse Front	2x USB 3.0, 2x HD Audio Port
Anschlüsse Hinten	2x PS2, 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA 1x RJ45, 1 x Audio, 2x USB 3.2, 2 x USB 2.0

Kontaktdaten

service@joy-it.net // Telefon: 02845-936036 // www.joy-it.net

Artikel-Nummer

Betriebssystem

Windows 10 Professional 64 Bit

Maße (H x B x T) inkl. Standfuß

65 x 220 x 210 mm

24 Monate Pickup Reparaturservice