

Akku-Heißluftgebläse

mobile heat MH 3

ohne Akku und Ladegerät

EAN 4007841 063986

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



Funktionsbeschreibung

Mobil. Schnell. Präzise. mobile heat MH3, das 18V-Akku-Heißluftgebläse mit 2 Temperaturstufen (300°C/500°C). In maximal 5 Sekunden auf 300°C aufgeheizt. Mit bis 200l/min Luftmenge sehr Leistungsstark. Der Security Lock-Button und die LED-Beleuchtung am Gerätefuß sorgen für sicheres Arbeiten. Kompatibel mit allen steckbaren Standard-Düsen von STEINEL. Inkl. Koffer (auf Wunsch mit CAS-Akku und -Ladegerät). Mehr Infos über das Cordless Alliance System (CAS) findet ihr hier: www.cordless-alliance-system.de.

Technische Daten

Temperatur	300 – 500 °C
Motor, Typ	Bürstenmotor
Funktion, Lebensdauer, Motor	500 Std
Temperatureinstellung	2-stufig
Temperaturanzeige	LED-Segmentanzeige
Versorgungsspannung Detail	Lithium-Ionen-Akku
Heizelement	Keramikheizung
Loc-Funktion	Nein
Resthitzeanzeige	Nein
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Ja

Heizelement austauschbar	Nein
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Nein
Abmessungen (L x B x H)	225 x 72 x 204 mm
Akku-Spannung	18 V
Netzanschluss	18 V
VPE1, Nettogewicht	0,68 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841063986