

VIEW5



1 week, only 2 charges

5000mAh BATTERY
48MP QUAD CAM
O DISPLAY

5000 MAH

48 MP
QUAD CAM

6.55"
O DISPLAY

Experience ultra-visual immersion on a borderless full screen made for watching your videos. Take your shooting up a notch with more expert options made accessible, including Super Wide Angle, Macro and Bokeh. Stay up and running with practically infinite battery life in a single charge.

● Midnight Blue ● Pine Green ● Peach Gold



CUSTOMISED ACCESSORIES

- Smart folio with smart window design for tailor-made protection.
- Special pack (for a hybrid case & glass) for complete protection of your device.
- Precisely shaped tempered glass protects the O display.

Hauptmerkmale	
Mobilfunknetzwerke	4G LTE B1 (2100)/ B3 (1800)/ B5 (850) / B7 (2600)/ B8 (900) / B20 (800) / B28B(700) / B40 (2300) H+/3G+/3G HSPA+ 850/ 900/ 1900/ 2100 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
Datenrate	FDD-LTE Cat.4 DL 150 Mbps, UL 50 Mbps
Betriebssystem	Android™ 10
Prozessor	Mediatek 6762D A25, Octa-Core 1.8 GHz
Grafikkarte - GPU	IMG PowerVR GE8320
Dual SIM	2 Nano SIM
Design	Touch screen
Erhältlich in den Farben	Midnight Blue, Peach Gold, Pine Green
Abmessungen	165.95 * 76.84* 9.3 mm
Gewicht	201g
Akku	5000mAh
Standby-Zeit	Up to 1046h
Gesprächszeit	Up to 46.4h(2G), 38.4h(3G)
Interner Speicher (ROM)	64GB
Arbeitsspeicher (RAM)	3GB
Speicher erweiterbar	Micro SD card up to 256GB
Beschleunigungssensor	Ja
Kompass (Magnetometer)	Ja
Annäherungssensor	Ja
SAR-Wert	Head:0.914W/kg, Body:1.538W/kg, Limb:2.449W/kg
Bildschirm	
Abmessungen	6.55"
Typ	IPS Technology, 450 nits brightness
Farbe	16.7M
Auflösung	HD+, 720*1600, pixel density :267 ppi
Multi touch	Ja
Konnektivität	
WLAN / Wi-Fi	5Ghz, 802.11 a/b/g/n/ac
Tethering & Mobiler Hotspot	USB, Bluetooth, Access Point Wi-Fi
Bluetooth Version	4.2
USB OTG	Ja
USB Anschluss	Type C
PC Synchronisation	Ja
Kopfhörerausgang	3.5mm jack
Foto & Video	
Kamera	Quad : 48MP + 8MP + 5MP + 2MP
Optionen	Face beauty, Night Mode, HDR, Time Lapse, Slow Motion, AI mode, Super Wide Angle, Bokeh mode, Macro mode, Google Lens, Live filters
Blitzlicht	Ja
Frontkamera	8MP
Digital Zoom	4x

Autofokus	Ja
Bildditor	Ja
Weissabgleich	Auto, Incandescent, Daylight, Fluorescent, Cloudy
Videoaufnahmen	1080p@30fps
Multimedia und Unterhaltung	
Stereo FM Radio	Ja
Audio Formate	MP3, MIDI, AAC, AMR
Bild Formate	JPEG, GIF, PNG, BMP
Video Formate	3GPP, MP4 , 3GP, H.264
GPS	
GPS	Yes (GPS/Glonass/Beidou/Galileo)
A-GPS	Ja
Personalisierung	
Sprachen	English, French, Italian, German, Spanish, Portuguese, Netherlands, Polski, Slovenian, Greek, Arabic, Croatian, Latin Serbian, Romanian, Thai, Chinese, Vietnamese
Wiko features	Face Unlock, Wiko Launcher, Simple Mode, One handed mode, Smart Assist, Smart Action, Google Assistant Button
Google™ Mobile Service	
Google Apps	Ja
Packungsinhalt	
	Headset
Kurzanleitung	Google Assistant user guide
	Micro USB Kabel
	Netzteil
	Wiko Mobiltelefon
Änderung der technischen Daten vorbehalten. Der Zugriff auf Google™-Anwendungen kann je nach Land abweichen.	



Der SAR-Wert (spezifische Absorptionsrate) der Mobiltelefone, fasst den maximalen Expositionspegel an elektromagnetischen Wellen, für eine Nutzung am Ohr, in Zahlen zusammen. Die europäische Regelung verlangt, dass die SAR 2W/kg nicht übersteigt.
© Wiko. Alle Rechte vorbehalten. Wi-Fi ist eine Marke der Wi-Fi Alliance. Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG. Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Betreiber