



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024



Garant Bretec
GAR GB 2425 Y315 IP44 DE
25 m AT-N05V3V3-F 3G1,5



MAX 1000W/230V~
MAX 3100W/230V~



IP44



• 4624 •

Art. 1 18352 0 100 0470147
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen

Made in Germany service@brennenstuhl.com



BREmax[®]

**Für den kurzfristigen Einsatz
im Aussenbereich.**

For short-term outdoor use.

AT-N05V3V3-F

117,5 x 39 mm

0534296/3224

brennenstuhl®

BREmaxx®

DE Das Qualitätskabel

Mechanisch hoch belastbar und knickfest.
Ölbeständig, robust und geruchsfrei.
Einsetzbar bis -35 °C.

GB Quality cable

Withstands high mechanical stresses and doesn't kink. Oil-resistant, robust, with no odor.
For use down to -35 °C.

NL De kwaliteitskabel

Mechanisch hoog belastbaar en knikvast. Oliebestendig, robuust en geurloos.
Geschikt voor gebruik tot -35 °C.

SE Kvalitetskabeln

Mekaniskt slitstark och motståndskraftigt mot kinkning. Ölbeständig, slitstark och luktfri.
Kan användas ned till -35 °C.

ES El cable de calidad

Gran resistencia mecánica y resistente a las doleduras. Resistente a los aceites, robusto e inodoro.
Puede utilizarse hasta -35 °C.

FI Laatukaapeli

Mekaanista rasitusta ja taittumista erittäin hyvin kestävä. Öljynkestävä, vankka ja hajuton.
Voidaan käyttää lämpötilaan -35 °C asti.



BREmaxx® BRETEC®
GARTENKABELTROMMEL
GARDEN CABLE REEL

brennenstuhl®

BRETEC®-SYSTEM

DE Einfach anschließen und losgehen!

Mit dem Bretec®-Drehkontakt dreht sich die Trommel, ohne dass sich das Anschlusskabel im Trommelkern mitdreht! Gefährliches Verdrehen oder Verdrillen des angeschlossenen Kabels wird dadurch verhindert.

GB Just plug it in and you're ready to roll!

With the Bretec® anti-twist system the reel rotates without turning the connecting cable in the reel core. This prevents dangerous twisting of the connected cable.

NL Simpelweg aansluiten en beginnen!

Met de Bretec®-roterende aansluiting draait de trommel zonder dat de aansluitkabel met de trommel meedraait! Gevaarlijk verdraaien of vervormen van de aangesloten kabels wordt daardoor voorkomen.

SE Anslut den bara och sätt igång!


Med Bretec®-vridkontakten vrider trumman sig utan att anslutningskabeln dras med! Farliga vridningar av den anslutna kabeln förhindras på så sätt.

ES ¡Sólo tiene que enchufar y listo!

¡Con la tecnología de contacto rotatorio Bretec® el tambor gira sin que el cable conectado gire con el centro del tambor! De esta manera se impide que el cable conectado se enrolle o se doble de forma peligrosa.

FI Liitä ja aloita!

Letkukela pyörii Bretec®-pyörivän liittimen ansiosta ilman, että liitäntäjohto pyörii kelan keskion mukana! Tämä estää liitetyn johdon vaarallisen vääntymisen tai kiertymisen.



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lectra-t ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com

brennenstuhl®

0496581/2119

DE Bei Überhitzung alle Stecker ziehen, nach Abkühlung Rückstellknopf drücken! Reparatur nur durch Elektro-Fachkraft. **FR** En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche ! Réparation uniquement par un technicien qualifié.

SAFETY-SYSTEM



EN If overheating occurs, remove all the plugs from their sockets, after cooling down press the reset button! Repair only by qualified electrician. **NL** Bij oververhitting alle stekkers uittrekken en na afkoeling resetknop indrukken! Reparatie alleen door een gekwalificeerde elektricien.

0534304/4523