

LD C 200FS



IP66 WETTERSCHUTZ

3.6MM BRENNWEITE

20M IR REICHWEITE

FULL-HD AUFLÖSUNG

TVI/ AHD/ CVI/ CVBS 4 IN 1



Kamera

Bildsensor	1/2,9" Full HD CMOS Sensor
Auflösung	2MP 1080P
Pixel	1920(H)x1080(V)
Video-Ausgänge	TVI/ AHD/ CVI/ CVBS 4 in 1

Objektiv

Brennweite	3,6 mm
Fokus Kontrolle	Fest
Objektivtyp	Fest

Nachtsicht

IR-LEDs	14 μ x 18Pcs
IR-Reichweite	Bis zu 20 Meter
IR Status	Automatisch

Kamerafunktionen

Tag/Nacht	Ja
Bildkonfiguration	Weißabgleich, 3DNR, WDR, UTC,

Allgemein

Gehäuse	Metall
Schutzklasse	IP 66
IR-Cut Filter	Ja
Arbeitstemperatur	-10°C ~ +50°C ; Luftfeuchtigkeit maximal 95%
Lagertemperatur	-20°C ~ +60°C ; Luftfeuchtigkeit maximal 95%
Stromzufuhr	DS12V+-10%, 550mA
Größe	Ø93x74(H) mm
Gewicht	400g