

LA C 500FK



IP66 WETTERSCHUTZ

3.6MM BRENNWEITE

25M IR REICHWEITE

5MP AUFLÖSUNG

TVI/ AHD/ CVI/ CVBS 4 IN 1



Kamera

Bildsensor	1/2,5" CMOS Sensor
Auflösung	5MP
Pixel	2592(H)x1944(V)

Objektiv

Brennweite	3,6 mm
Focus Kontrolle	Fest
Objektivtyp	Fest

Nachtsicht

IR-LEDs	14 μ x 20Pcs
IR-Reichweite	Bis zu 25 Meter
IR Status	Automatisch

Kamerafunktionen

Tag/Nacht	Ja
Bildkonfiguration	Weißabgleich, DNR, WDR, UTC

Allgemein

Gehäuse	Metall
Schutzklasse	IP 66
IR-Cut Filter	Ja
Arbeitstemperatur	-10°C ~ +50°C ; Luftfeuchtigkeit maximal 95%
Lagertemperatur	-20°C ~ +60°C ; Luftfeuchtigkeit maximal 95%
Stromzufuhr	DS12V+-10%, 700mA
Größe	Ø157(W)x70(H)x66(D) mm
Gewicht	650g