

NVR 08 DP



9 IP KANÄLE

8 POE KANÄLE

AUFNAHME BIS 5 MP

H.265+ UNTERSTÜTZUNG

BIS 60 MB EINGEHENDE BANDBREITE



System

Hauptprozessor ARM Cortex A7 Prozessor
OS Eingebettetes Linux

Video

Input 9 Kanäle
Output 1 VGA, 1 HDMI

Audio

Output 1 Port 3.5 mm (Linear, 1kΩ)
Audio Bitrate 64 kbps
Audio Kompression G711u, G711a, ADPCM_DVI4

Alarm

Bewegungserkennung 9 Kanäle, Erkennungszonen: 396
Auslöse Ereignisse Aufnahme, Email, FTP, Snapshot, Buzzer, Bildschirmhinweise

Ansicht

HDMI Auflösung: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
VGA Auflösung: 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Gleichzeitige Ansicht 9Kanäle*D1 3x3
Digitaler Zoom Ja
OSD Kameraname, Zeit, Aufnahme, Bewegungserkennung, Ereignisalarm

Aufnahme

Video-Komprimierung H.265/ H.264/ H.265+/ H.264+
Auflösung 5MP (2592x1944), 4MP (2688x1520/ 2560x1440), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 960P (1280x960), 720P (1280x720), D1 (720x576/ 720x480)
Aufnahmerate Pal: Bis 5MP@9x25fps
Aufnahmemodus Manuell/ Timer/ Bewegungserkennung/ Smart Alarm

Wiedergabe & Backup

Synchrone Wiedergabe	1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3MP@30fps, 4CH 1080p@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps
Dekodier Kapazität	4CH 1080P@20fps
Remote Wiedergabe	Ja
Such-Modus	Alles, Kanalweise, Manuell, Zeit, Datum, Bewegungserkennung, Ereignis Alarm
Wiedergabe Funktionen	Start, Pause, Stop, Zurückspulen, Schnelles abspielen, Langsames abspielen, Vollbild, Einzelbildwiedergabe, Einzelbild Zurückspulen, Digitaler Zoom
Backup-Modus	USB-Gerät, Netzwerk

Netzwerk

Anschlüsse	9x RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface
Eingehende Bandbreite	60MB
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p
Onvif Version	Unterstützt Onvif 2.8
Web Browser	IE 8-11, Chrome (unter V44), Firefox (Unter V53)
PoE	8 unabhängige 100Mbps PoE Ports (Leistung: AT-Modus 30W, AF-Modus 15W pro Port), Gesamt Leistung: >= 100W, Unterstützt Plug & Play

Speicherung

Anschlüsse	1 SATA Festplattenanschluss (2.5"/ 3.5" SATA)
Kapazität	Bis zu 8 TB
eSATA	Nein

Allgemein

Sprache	Deutsch, Chinesisch, Englisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Türkisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch etc.
USB Anschlüsse	2 USB 2.0 Anschlüsse
RS485	Nein
Stromzufuhr	DS 52V/1250mA <6W (Ohne Festplatte und PoE)
Arbeitsumgebung	-10~55°C/ 10~90% Luftfeuchtigkeit
Größe	260*210*43 mm
Gewicht	2.0 Kg (Ohne Festplatte)