

# RealPower RPS19-G3380

ultron AG

19" 3HE Industriegehäuse



- Motherboard Support: ATX - 305 x 244 mm max.
- Erweiterungsschächte: 4 x 3.5" HDD/FDD
- Expansion Slot: 5 x vertikal PCI expansion slots (Standard)
- Netzteil Support: Standard ATX/PSII, Mini Redundant
- Schalter auf der Front: 1 x Power ON/OFF, 1 x Reset
- Ports auf der Front: 2 x USB 2.0
- Eingebaute Lüfter: 2 x Front 120 mm, 3 x Inside 120 mm, 2 x Back 50 mm

## Beschreibung

DE

*Das 19" Servergehäuse in der Größe 3HE, RealPower RPS19-G3380, bietet jede Menge Schnittstellen durch die der optimale Industrie-PC individuell konfiguriert werden kann – darunter HDD/FDD und vertikale PCI-Erweiterungssteckplätze. Integrierte Lüfter auf der Front- und Rückseite sowie im Inneren verhindern dabei die Überhitzung. Auf der Front des Gehäuses befinden sich zwei USB-Slots, die das einfache Verbinden anderer Endgeräte ermöglichen.*

GB

*The 19" server enclosure in size 3U, RealPower RPS19-G3380, offers plenty of interfaces through which the optimal industrial PC can be individually configured – including HDD/FDD and vertical PCI expansion slots. Integrated fans on the front, rear and inside prevent overheating. Two USB slots are located on the front of the case for easy connection of other end devices.*

FR

*Le boîtier serveur 19" 3U, RealPower RPS19-G3380, offre de nombreuses interfaces permettant de configurer individuellement le PC industriel optimal, notamment des slots d'extension HDD/FDD et PCI verticaux. Des ventilateurs intégrés à l'avant, à l'arrière et à l'intérieur empêchent la surchauffe. Deux slots USB se trouvent à l'avant du boîtier et permettent de connecter facilement d'autres terminaux.*

[www.ultron.de](http://www.ultron.de)

# RealPower RPS19-G3380

ultron AG

19" 3HE Industriegehäuse

DE

## Eigenschaften

- Farbe: Black (Standard), Material: 1.0 mm SGCC
- Motherboard Support: ATX - 305 x 244 mm max.
- Erweiterungsschächte: 4 x 3.5" HDD/FDD
- Expansion Slot: 5 x vertikal PCI expansion slots (Standard)
- Netzteil Support: Standard ATX/PSII, Mini Redundant
- Schalter auf der Front: 1 x Power ON/OFF, 1 x Reset
- LED auf der Front: 1 x Power, 1 x HDD, 2 x Netzwerkaktivität
- Ports auf der Front: 2 x USB 2.0
- Eingebaute Lüfter: 2 x Front 120 mm, 3 x Inside 120 mm, 2 x Back 50 mm

FR

## Propriétés

- Couleur : Noir (standard), Matériau : 1.0 mm SGCC
- Support de carte mère : ATX - 305 x 244 mm max.
- Slots d'extension : 4 x 3.5" HDD/FDD
- Slot d'extension : 5 x slots d'extension PCI verticaux (standard)
- Support d'alimentation : standard ATX/PSII, mini redondant
- Interrupteur en façade : 1 x Power ON/OFF, 1 x Reset
- LED en façade : 1 x Power, 1 x HDD, 2 x activité réseau
- Ports en façade : 2 x USB 2.0
- Ventilateurs intégrés : 2 x Front 120 mm, 3 x Inside 120 mm, 2 x Back 50 mm

GB

## Features

- Color: Black (Standard), Material: 1.0 mm SGCC
- Motherboard Support: ATX - 305 x 244 mm max.
- Expansion slots: 4 x 3.5" HDD/FDD
- Expansion slot: 5 x vertical PCI expansion slots (standard)
- Power supply support: Standard ATX/PSII, Mini Redundant
- Switches on the front: 1 x Power ON/OFF, 1 x Reset
- LED on the front: 1 x Power, 1 x HDD, 2 x network activity
- Ports on the front: 2 x USB 2.0
- Built-in fans: 2 x Front 120 mm, 3 x Inside 120 mm, 2 x Back 50 mm

## Lieferumfang

- 19" 3HE Industriegehäuse

## Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number: 106155

EAN-Code: 4040895061553

Verpackungseinheit/packaging unit: 1

Abmessungen/dimensions (Breite/Höhe/Tiefe)

- Produkt/product: 652 x 480 x 134 mm
- Verpackung/package: 770 x 560 x 220 mm
- Karton/outer carton: 770 x 560 x 220 mm

Gewicht/weight:

- Produkt/product: 11,55 kg
- Verpackung/package: 13,2 kg
- Karton/outer carton: 13,2 kg

Kennzeichnung: CE

Ursprungsland/country of origin: VR China

August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf

Telefon: +49(0) 800 / 85 87 66 24

Telefax: +49(0) 2404 / 9181 20

E-Mail: info@ultron.de

Nur in Deutschland/Only in Germany:

Service & Support: 0800-ULTRON RMA  
(0800-858766 762)

Vertriebs-Infos: 0800-ULTRON AG  
(0800-858766 24)

International:

Service & Support: +49 (0) 2404 / 918-132

Sales Infos: +49 (0) 2404 / 918-100

Fax: +49 (0) 2404 / 912-120

