

TERRATEC P100 PD

High Density Polymer Powerbank mit USB Type-C PD und QC 3.0



- Qualcomm® Quick Charge 3.0 zertifizierte Powerbank
- USB Type-C PD lädt kompatible Notebooks mit bis zu 12 V / 1,5 A wieder auf
- Solide 10.000 mAh Kapazität
- Input: 5 V 2.100 mA (Micro USB); 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)
- Output: 5 V 3.000 mA (USB); 5 - 6,5 V 3.000 mA / 6,5 - 9 V 2.000 mA / 9 - 12 V 1.500 mA (USB QC 3.0); 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)

Beschreibung

 DE

Mit der kompakten Powerbank TERRATEC P100 PD geht neben Smartphones und Tablets auch Notebooks die Energie nicht mehr aus. Der schicke Energie-Riegel mit High Density Technologie lädt Smartphone, Tablet und Co. dank Qualcomm® Quick Charge 3.0 in kürzester Zeit auf. Kompatible Notebooks profitieren von den saftigen 10.000 mAh Kapazität via USB Type-C PD. Dank des schlanken Formfaktors und seinem geringen Gewicht ist der mobile Akku überall mit dabei.

 GB

The compact TERRATEC P100 PD powerbank avoids low batteries on the go: not only for smartphones and tablets but also for notebooks. The trendy energy bar with high density technology charges smartphone, tablet and Co. with Qualcomm® Quick Charge 3.0 within short time. Compatible notebooks benefit from 10.000 mAh capacity via USB Type-C PD. Thanks to the slim form factor and its low weight, you can take the mobile battery anywhere you go.

 FR

Avec le Powerbank TERRATEC P100 PD compact, l'énergie des Smartphones et tablettes ainsi que des notebooks ne s'épuise pas. L'élégante barre d'énergie avec la technologie High Density recharge rapidement Smartphones, tablettes et autres grâce au Qualcomm® Quick Charge 3.0. Les notebooks compatibles profitent de la haute capacité de 10.000 mAh via l'USB type C PD. Grâce à sa forme mince et son faible poids, la batterie mobile vous accompagne partout.

TERRATEC P100 PD

High Density Polymer Powerbank mit USB Type-C PD und QC 3.0

DE

Eigenschaften

- Qualcomm® Quick Charge 3.0 zertifizierte Powerbank
- USB-Type C PD lädt kompatible Notebooks mit bis zu 12 V / 1,5 A
- Solide 10.000 mAh Kapazität
- Input: 5 V 2.100 mA (Micro USB); 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)
- Output: 5 V 3.000 mA (USB); 5 - 6,5 V 3.000 mA / 6,5 - 9 V 2.000 mA / 9 - 12 V 1.500 mA (USB QC 3.0); 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)
- Schutz gegen übermäßige Ladung und Entladung für Ihre Sicherheit

FR

Propriétés

- Powerbank certifié Qualcomm® Quick Charge 3.0
- USB type C PD recharge les notebooks compatibles jusqu'à 12 V / 1,5 A
- Solide capacité de 10.000 mAh
- Entrée: 5 V 2.100 mA (Micro USB); 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB type C)
- Rendement: 5 V 3.000 mA (USB); 5 - 6,5 V 3.000 mA / 6,5 - 9 V 2.000 mA / 9 - 12 V 1.500 mA (USB QC 3.0); 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB type C)
- Protection contre charge et décharge excessives pour votre sécurité

GB

Specifications

- Qualcomm® Quick Charge 3.0 certified powerbank
- USB Type-C PD charges compatible notebooks with 12 V / 1,5 A
- Solid 10.000 mA capacity
- Input: 5 V 2.100 mA (Micro USB); 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)
- Output: 5 V 3.000 mA (USB); 5 - 6,5 V 3.000 mA / 6,5 - 9 V 2.000 mA / 9 - 12 V 1.500 mA (USB QC 3.0); 5 V 3.000 mA / 9 V 2.000 mA / 12 V 1.500 mA - 18 W (USB Type-C)
- Protection against excessive charging or discharging

Lieferumfang

- TERRATEC P100 PD
- USB Type-C Ladekabel
- QSG
- Service Karte

Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number: Midnight Navy 282262

EAN-Code: Midnight Navy 4040895005854

Verpackungseinheit: 20

Abmessungen/dimensions (Breite/Höhe/Tiefe)

- Produkt: 98 x 64 x 23 mm
- Verpackung: 195 x 125 x 30 mm
- Karton: 370 x 355 x 155 mm

Gewicht/weight

- Produkt/product: 190 g
- Verpackung/package: 263 g
- Karton: 5,8 kg

Kennzeichnung: CE

Ursprungsland/country of origin: VR China

August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf

Telefon: +49(0) 241 / 70 51 52 500

Telefax: +49(0) 2404 / 9181 20

E-Mail: info@ultron.de

Kunden Hotline: 02 41 / 70 51 52 500

RMA / Technik Hotline: 02 41 / 70 51 52 500