

TERRATEC P100 Pocket

High Density Lithium Polymer Powerbank



- Kompaktes Ladegerät zum Aufladen von drei Smartphones bzw. Tablet-PCs
- Solide 10.000 mAh Kapazität
- LED-Statusanzeige
- Input: 5 V 2.100 mA (Micro-USB), 5 V 3.000 mA (USB Type-C)
- Output: 2 x 5 V 3.000 mA (USB), 5 V 3.000 mA (USB Type-C)

Beschreibung

 DE

Konzentrierte Kapazität gibt es mit der TERRATEC P100 Pocket. Die Powerbank verfügt über die High Density Technologie und verpackt somit 10.000 mAh in einem Gehäuse, das kaum größer als eine Kreditkarte ist. Mit einem Gewicht von nur 188 g ist der Energieriegel außerdem sehr leicht und problemlos überall dabei. Via USB- oder USB Type-C-Ausgang versorgt er drei Smartphones bzw. Tablets gleichzeitig mit Strom. Dank 3.000 mA Stromstärke werden angeschlossene Geräte besonders schnell geladen.

 GB

Concentrated capacity is delivered with the TERRATEC P100 Pocket. The powerbank features the high density technology and is thus able to cover 10.000 mAh capacity in a housing, which is hardly bigger than a credit card. With a weight of only 188 g, the energy bar is very light and can easily be taken anywhere. It charges three smartphones and tablets the same time via USB or USB Type-C output. Thanks to an amperage of 3.000 mA, the connected devices are charged very quickly.

 FR

Un concentré de capacité avec le TERRATEC P100 Pocket. Le Powerbank dispose de la technologie de haute densité et cache ainsi 10.000 mAh dans un boîtier qui est à peine plus grand qu'une carte de crédit. Avec un poids de seulement 188 g, cette barre énergétique est en plus très légère et vous accompagne facilement partout. Via la sortie USB ou USB type C, il alimente en même temps trois Smartphones ou tablettes en électricité. Grâce à un courant de 3.000 mA, les appareils connectés sont rechargés particulièrement rapidement.

TERRATEC P100 Pocket

High Density Lithium Polymer Powerbank

DE

Eigenschaften

- Kompaktes Ladegerät zum Aufladen von drei Smartphones bzw. Tablet-PCs
- Solide 10.000 mAh Kapazität
- LED-Statusanzeige
- Input: 5 V 2.100 mA (Micro-USB), 5 V 3.000 mA (USB Type-C)
- Output: 2 x 5 V 3.000 mA (USB), 5 V 3.000 mA (USB Type-C)
- Schutz gegen übermäßige Ladung und Entladung für Ihre Sicherheit

FR

Propriétés

- Chargeur compact pour recharger trois Smartphones ou tablettes
- Solide capacité de 10.000 mAh
- Affichage du statut LED
- Entrée: 5 V 2.100 mA (Micro USB), 5 V 3.000 mA (USB type C)
- Rendement: 2 x 5 V 3.000 mA (USB), 5 V 3.000 mA (USB type C)
- Protection contre charge et décharge excessives pour votre sécurité

GB

Specifications

- Compact powerbank to charge three smartphones and tablets
- Solid 10.000 mAh capacity
- LED status light
- Input: 5 V 2.100 mA (Micro-USB), 5 V 3.000 mA (USB Type-C)
- Output: 2 x 5 V 3.000 mA (USB), 5 V 3.000 mA (USB Type-C)
- Protection against excessive charging or discharging

Lieferumfang

- TERRATEC P100 Pocket
- USB Type-C Ladekabel
- QSG
- Service Karte

Vertriebsinformationen/Sales info

Artikel-Nr./item number:	Black	282263
	Citadel	282265
	Tigerlily	282266
	Pink Sand	282268
	Daphne	282269

EAN-Code:	Black	4040895005861
	Citadel	4040895005878
	Tigerlily	4040895005885
	Pink Sand	4040895005892
	Daphne	4040895005908

Verpackungseinheit: 20

Abmessungen/dimensions (Breite/Höhe/Tiefe)

• Produkt:	93,5 x 64 x 23 mm
• Verpackung:	195 x 125 x 30 mm
• Karton:	370 x 350 x 155 mm

Gewicht/weight

• Produkt/product:	188 g
• Verpackung/package:	260 g
• Karton:	5,76 kg

Kennzeichnung: CE
 Ursprungsland/country of origin: VR China

August-Schmidt-Str. 7 | D-52477 Alsdorf
 Telefon: +49(0) 241 / 70 51 52 500
 Telefax: +49(0) 2404 / 9181 20
 E-Mail: info@ultron.de

Kunden Hotline: 02 41 / 70 51 52 500
 RMA / Technik Hotline: 02 41 / 70 51 52 500

