

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6983017

EAN 4015609197989

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Kunststoff-Steckdosenkombination In: 32A mit einem RCD TypA, 4 MCBs TypC, 2 CEE-Abgänge 16-32A, 3 Schukos und Klemmsatz K25 10P



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (698) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse V0

Schutzart: IP44

Größe ca.: 370 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:

2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40

1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h

1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 32A

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	4 kg

Technische Produktdaten

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	4
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art des Netzanschlusses	M40
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	370 mm
Breite	183 mm
Tiefe	152 mm

Maßblatt

