



Spezifikationen

Abmessungen Leuchte

∅	in cm	ca. 14,0
↔	in cm	ca. 14,0
↑	in cm	ca. 35,0
↙	in cm	ca. 14,0
↔	in cm	-
↓ _{min}	in cm	-
↓ _{max}	in cm	-

Abmessungen Verpackung

↔	in cm	ca. 18,5
↑	in cm	ca. 22,0
↙	in cm	ca. 18,5

Gewichte

Netto	in kg	ca. 1,1
Brutto	in kg	ca. 1,8

technisch

Schutzklasse III

Schutzart IP 20



GENK | Serie 015

Artikelnummer	Marke	Kundenartikelnr.	EAN-Nummer
8015.01.64.9000	WOFI	4003474383897	4003474383897

Tischleuchte 1flg. Nickel matt

3-Stufen-Touchdimmer, | Akkuleuchte, Laufzeit ca. | 12 Std., Aufladezeit ca. | 4-6 Std. über USB, ab September 2020 | | |

Spannung: 5

inklusive Leuchtmittel

Hersteller:

Bestückung:

1 x LED
2,0W
230 Lumen

Lumen: (lm)	230
Farbtemperatur: (K)	3000
Spannung: (V)	5-5
Lebensdauer: (h)	20000
Lebensdauer: (J)	



WOFI 8015.01.64.9000

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++ A+ A B C D E

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012