

D HSS Spiralbohrer mit Kreuzanschliff AC, kurz, DIN 338 RN

Einsatzbereich:

Spiralbohrer präzisionsgeschliffen, Industriequalität zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit, Sinterisen.

E HSS jobber drills with split point AC, DIN 338 RN

Range of application:

Industrial quality twist drill for drilling steel and steel castings, alloyed carbon and plain steel, grey iron castings, copper-alloys, nickel-silver, graphite and similar materials.

E5 Broca espiral HSS con punta afilada en cruz AC, corta, DIN 338 RN

Ámbito de aplicación:

Broca espiral afilada con precisión, calidad industrial para el taladrado de aceros aleados y no aleados, hierro fundido gris, fundición maleable, aleaciones de cobre, alpaca, grafito, hierro sinterizado.




Industriequalität
Industrial quality
Calidad industrial



Punktgenaues Anbohren
Highly accurate centering
Perforación de gran precisión



Präzise
Precise
Preciso



Gewerbepack
Industrial packing
Paquete industrial

d1 mm	l1 mm	l2 mm	Code 601 Art.-Nr.	Inh. Cont.
0,20	19	25	0060100020100	10
0,30	19	3	0060100030100	10
0,35	20	5	0060100035100	10
0,40	20	5	0060100040100	10
0,50	22	6	0060100050100	10
0,55	24	7	0060100055100	10
0,60	24	7	0060100060100	10
0,65	26	8	0060100065100	10
0,70	29	9	0060100070100	10
0,75	28	9	0060100075100	10
0,80	30	10	0060100080100	10
0,85	30	10	0060100085100	10
0,90	32	11	0060100090100	10
0,95	32	11	0060100095100	10
1,00	34	12	0060100100100	10
1,05	34	12	0060100105100	10
1,10	36	14	0060100110100	10
1,15	36	14	0060100115100	10
1,20	38	16	0060100120100	10
1,25	38	16	0060100125100	10
1,30	38	16	0060100130100	10
1,35	40	18	0060100135100	10



Metall- und Edelstahlbohrer
Metal drills and stainless steel drills
broca para metal y broca de acero inoxidable

Gewerbepack
Industrial packing
Paquete industrial

d1 mm	l1 mm	l2 mm	Code 601 Art.-Nr.	Inh. Cont.
1,40	40	18	0060100140100	10
1,45	40	18	0060100145100	10
1,50	40	18	0060100150100	10
1,55	43	20	0060100155100	10
1,60	43	20	0060100160100	10
1,65	43	20	0060100165100	10
1,70	43	20	0060100170100	10
1,75	46	22	0060100175100	10
1,80	46	22	0060100180100	10
1,85	46	22	0060100185100	10
1,90	46	22	0060100190100	10
1,95	49	24	0060100195100	10
2,00	49	24	0060100200100	10
2,05	49	24	0060100205100	10
2,10	49	24	0060100210100	10
2,15	53	27	0060100215100	10
2,20	53	27	0060100220100	10
2,25	53	27	0060100225100	10
2,30	53	27	0060100230100	10
2,35	53	27	0060100235100	10
2,40	57	30	0060100240100	10
2,45	57	30	0060100245100	10
2,50	57	30	0060100250100	10
2,55	57	30	0060100255100	10
2,60	57	30	0060100260100	10
2,65	57	30	0060100265100	10
2,70	61	33	0060100270100	10
2,75	61	33	0060100275100	10
2,80	61	33	0060100280100	10
2,85	61	33	0060100285100	10
2,90	61	33	0060100290100	10
2,95	61	33	0060100295100	10
3,00	61	33	0060100300100	10
3,10	65	36	0060100310100	10
3,20	65	36	0060100320100	10
3,25	65	36	0060100325100	10
3,30	65	36	0060100330100	10
3,40	70	39	0060100340100	10
3,50	70	39	0060100350100	10
3,60	70	39	0060100360100	10
3,70	70	39	0060100370100	10
3,75	70	39	0060100375100	10
3,80	75	43	0060100380100	10
3,90	75	43	0060100390100	10
4,00	75	43	0060100400100	10
4,10	75	43	0060100410100	10
4,20	75	43	0060100420100	10
4,25	75	43	0060100425100	10
4,30	80	47	0060100430100	10
4,40	80	47	0060100440100	10
4,50	80	47	0060100450100	10
4,60	80	47	0060100460100	10
4,70	80	47	0060100470100	10
4,75	80	47	0060100475100	10
4,80	86	52	0060100480100	10
4,90	86	52	0060100490100	10

Gewerbepack
 Industrial packing
 Paquete industrial

d1 mm	l1 mm	l2 mm	Code 601 Art.-Nr.	Inh. Cont.
5,00	86	52	0060100500100	10
5,10	86	52	0060100510100	10
5,20	86	52	0060100520100	10
5,25	86	52	0060100525100	10
5,30	86	52	0060100530100	10
5,40	93	57	0060100540100	10
5,50	93	57	0060100550100	10
5,60	93	57	0060100560100	10
5,70	93	57	0060100570100	10
5,75	93	57	0060100575100	10
5,80	93	57	0060100580100	10
5,90	93	57	0060100590100	10
6,00	93	57	0060100600100	10
6,10	101	63	0060100610100	10
6,20	101	63	0060100620100	10
6,25	101	63	0060100625100	10
6,30	101	63	0060100630100	10
6,40	101	63	0060100640100	10
6,50	101	63	0060100650100	10
6,60	101	63	0060100660100	10
6,70	101	63	0060100670100	10
6,75	109	69	0060100675100	10
6,80	109	69	0060100680100	10
6,90	109	69	0060100690100	10
7,00	109	69	0060100700100	10
7,10	109	69	0060100710100	10
7,20	109	69	0060100720100	10
7,25	109	69	0060100725100	10
7,30	109	69	0060100730100	10
7,40	109	69	0060100740100	10
7,50	109	69	0060100750100	10
7,60	117	75	0060100760100	10
7,70	117	75	0060100770100	10
7,75	117	75	0060100775100	10
7,80	117	75	0060100780100	10
7,90	117	75	0060100790100	10
8,00	117	75	0060100800100	10
8,10	117	75	0060100810100	10
8,20	117	75	0060100820100	10
8,25	117	75	0060100825100	10
8,30	117	75	0060100830100	10
8,40	117	75	0060100840100	10
8,50	117	75	0060100850100	10
8,60	125	81	0060100860100	10
8,70	125	81	0060100870100	10
8,75	125	81	0060100875100	10
8,80	125	81	0060100880100	10
8,90	125	81	0060100890100	10
9,00	125	81	0060100900100	10
9,10	125	81	0060100910100	10
9,20	125	81	0060100920100	10
9,25	125	81	0060100925100	10
9,30	125	81	0060100930100	10
9,40	125	81	0060100940100	10
9,50	125	81	0060100950100	10
9,60	133	87	0060100960100	10


 Metall- und Edelstahlbohrer
 Metal drills and stainless steel drills
 broca para metal y broca de acero inoxidable

Gewerbepack
Industrial packing
Paquete industrial

d1 mm	l1 mm	l2 mm	Code 601 Art.-Nr.	Inh. Cont.
9,70	133	87	0060100970100	10
9,75	133	87	0060100975100	10
9,80	133	87	0060100980100	10
9,90	133	87	0060100990100	10
10,00	133	87	0060101000100	10
10,10	133	87	0060101010100	5
10,20	133	87	0060101020100	5
10,25	133	87	0060101025100	5
10,30	133	87	0060101030100	5
10,40	133	87	0060101040100	5
10,50	133	87	0060101050100	5
10,60	133	87	0060101060100	5
10,70	142	94	0060101070100	5
10,75	142	94	0060101075100	5
10,80	142	94	0060101080100	5
10,90	142	94	0060101090100	5
11,00	142	94	0060101100100	5
11,10	142	94	0060101110100	5
11,20	142	94	0060101120100	5
11,25	142	94	0060101125100	5
11,30	142	94	0060101130100	5
11,40	142	94	0060101140100	5
11,50	142	94	0060101150100	5
11,60	142	94	0060101160100	5
11,70	142	94	0060101170100	5
11,75	142	94	0060101175100	5
11,80	142	94	0060101180100	5
11,90	151	101	0060101190100	5
12,00	151	101	0060101200100	5
12,10	151	101	0060101210100	5
12,20	151	101	0060101220100	5
12,25	151	101	0060101225100	5
12,30	151	101	0060101230100	5
12,40	151	101	0060101240100	5
12,50	151	101	0060101250100	5
12,60	151	101	0060101260100	5
12,70	151	101	0060101270100	5
12,75	151	101	0060101275100	5
12,80	151	101	0060101280100	5
12,90	151	101	0060101290100	5
13,00	151	101	0060101300100	5
13,25	160	108	0060101325100	1
13,50	160	108	0060101350100	1
13,75	160	108	0060101375100	1
14,00	160	108	0060101400100	1
14,25	169	114	0060101425100	1
14,50	169	114	0060101450100	1
14,75	169	114	0060101475100	1
15,00	169	114	0060101500100	1
15,25	178	120	0060101525100	1
15,50	178	120	0060101550100	1
15,75	178	120	0060101575100	1
16,00	178	120	0060101600100	1
16,50	184	125	0060101650100	1
17,00	184	125	0060101700100	1
17,50	191	130	0060101750100	1

Gewerbepack
Industrial packing
Paquete industrial

d1 mm	l1 mm	l2 mm	Code 601 Art.-Nr.	Inh. Cont.
18,00	191	130	0060101800100	1
18,50	198	135	0060101850100	1
19,00	198	135	0060101900100	1
19,50	205	140	0060101950100	1
20,00	205	140	0060102000100	1



Metall- und Edelstahlbohrer
Metal drills and stainless steel drills
broca para metal y broca de acero inoxidable

Für unser umfangreiches Sortiment an HSS- und VHM-Werkzeugen fordern Sie bitte den MAYKESTAG-Katalog an!

For our extensive range of HSS and solid carbide cutting tools please request the MAYKESTAG catalogue!

Si desea consultar la gama completa de herramientas HSS y VHM, solicite nuestro catálogo de MAYKESTAG.

Kreuzanschliff $\geq \varnothing 4,0$ mm / *Split Point $\geq \varnothing 4,0$ mm / Punta afilada en cruz $\geq \varnothing 4,0$ mm*

Oberfläche: dampfangelassen $\geq \varnothing 1,0$ mm / *Surface: steam tempered $\geq \varnothing 1,0$ mm / Superficie: templada al vapor $\geq \varnothing 1,0$ mm*