

D HSS Cobalt Maschinen-Holzspiralbohrer

Einsatzbereich:

5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit. Hitzebeständig bis 650 °C. Zum Bohren von Weich- und Harthölzern, Spanplatten, Hartfaserplatten, zum Dübelbohren.



Hitzebeständig
Heat resistant
Termoestable



Scharfe Schneiden
Sharp cutting edges
Filos bien afilados



Punktgenaues Anbohren
Highly accurate centering
Perforación de gran precisión

E HSS Cobalt dowel drills



Range of application:

5% cobalt-alloyed jobber drills with high heat resistant up to 650 °C. For drilling in soft and hard wood, in chipboards, fibreboards, for drilling dowel holes.

ES Broca espiral HSS Cobalt para madera

Ámbito de aplicación:


Broca espiral HSS con 5% de aleación de cobalto y muy alta clasificación térmica. Termoestable hasta 650 °C. Adecuada para perforar maderas blandas y duras, tablas de madera aglomerada, tableros duros tratados, para perforar agujeros para espigas.



Oberfläche: blank
Surface: bright
Superficie: brillante



Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual

d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2 mm	Code 633 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
3,00	61	33		0063300300100	1	10
4,00	75	43		0063300400100	1	10
5,00	86	52		0063300500100	1	10
6,00	93	57		0063300600100	1	10
7,00	109	69		0063300700100	1	10
8,00	117	75		0063300800100	1	10
9,00	125	81		0063300900100	1	10
10,00	133	87		0063301000100	1	10
11,00	142	94	9,50	0063301100100	1	10
12,00	151	101	9,50	0063301200100	1	10
14,00	160	108	9,50	0063301400100	1	10
16,00	178	120	9,50	0063301600100	1	10
18,00	178	120	9,50	0063301800100	1	10
20,00	178	120	9,50	0063302000100	1	10