

D HSS Maschinen-
Holzspiralbohrer
mit 1/4"-Sechskantschaft

Einsatzbereich:

Wie Code 620, zusätzlich passend für jeden Standard-Akkuschrauber und Universal-Halter (Bithalter) durch genormtes Schaftprofil. Spannung auch in konventionellen Bohrfuttern - kein Durchrutschen durch Sechskantschaft.



Hitzebeständig
Heat resistant
Termoestable



Scharfe Schneiden
Sharp cutting edges
Filos bien afilados



Punktgenaues Anbohren
Highly accurate centering
Perforación de gran precisión

E HSS dowel drills
with 1/4"-hexagonal shank




Range of application:

Same as code 620, additionally suitable for any standard cordless drill thanks to its standardized shank profile. Suitable for all universal holders (bit holders). Can also be clamped in conventional drill chucks - no slipping owing to the hexagonal shank.

ES Brocas para madera HSS
con eje hexagonal 1/4"

Ámbito de aplicación:

Igual que el código 620, apta además para todos los destornilladores a batería estándar y soportes universales (soporte de broca) gracias a su perfil de eje normativo.



Oberfläche: blank
Surface: bright
Superficie: brillante



Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual

d1 mm	l1 mm	l2 mm	d2	Code 622 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
3,00	74	33	1/4"	0062200300100	1	10
4,00	88	43	1/4"	0062200400100	1	10
5,00	100	52	1/4"	0062200500100	1	10
6,00	107	57	1/4"	0062200600100	1	10
8,00	117	75	1/4"	0062200800100	1	10
10,00	133	87	1/4"	0062201000100	1	10

Schaft nach DIN 3126, Form E6.3, ISO 1173 / Shank DIN 3126, Form E6.3, ISO 1173 / Eje según DIN 3126, forma E6.3, ISO 1173
Form C Ø 5 mm, Form B < Ø 5 mm / Forma C Ø 5 mm, Forma B < Ø 5 mm