

D HSS Spiralbohrersätze in Metall- und Kunststoffkassetten

Einsatzbereich:

Spiralbohrer präzisionsgeschliffen, mit engen Toleranzen und hoher Rundlaufgenauigkeit. Zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

E HSS jobber drill sets in metal and plastic cassettes

Range of application:

HSS twist drill ground from solid, bright finish: toughness and precision combined with excellent cutting efficiency for drilling alloyed carbon and plain steel.

ES Juegos de brocas espirales HSS en cajas de metal y plástico

Aplicación:

Broca espiral afilada con precisión, con tolerancias estrechas y alta precisión de concentricidad. Para el procesamiento de acero aleado y no aleado.



Optimale Bohrleistung durch Spezialanschliff
Optimum drilling performance thanks to a special point shape
Óptima potencia de taladrado gracias a su punta afilada especial



Präzisionsgeschliffen
Precision ground
Afilada con precisión



Punktgenaues Anbohren
Highly accurate centering
Perforación de gran precisión

Werkzeug-Beschreibung auf Seite 175

Tool specification on page 175

Descripción de las herramientas en la página 175



PRO KM 19

19-tlg. / 19 pcs. / 19 unid.

Art.-Nr. 00 001103111 00

Ø mm		Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
1,0-10,0	0,5	1

Werkzeug-Beschreibung auf Seite 175

Tool specification on page 175

Descripción de las herramientas en la página 175



PRO KP 19

19-tlg. / 19 pcs. / 19 unid.

Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico

Art.-Nr. 00 001103191 00

Ø mm		Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
1,0-10,0	0,5	1

Werkzeug-Beschreibung auf Seite 175

Tool specification on page 175

Descripción de las herramientas en la página 175



PRO KM 25

25-tlg. / 25 pcs. / 25 unid.

Art.-Nr. 00 001103211 00

Ø mm		Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
1,0-13,0	0,5	1

Werkzeug-Beschreibung auf Seite 175

Tool specification on page 175

Descripción de las herramientas en la página 175



PRO KP 25

25-tlg. / 25 pcs. / 25 unid.

Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico

Art.-Nr. 00 001103251 00

Ø mm		Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
1,0-13,0	0,5	1

Werkzeug-Beschreibung auf Seite 179

Tool specification on page 179

Descripción de las herramientas en la página 179



HSS Super KM 19

19-tlg. / 19 pcs. / 19 unid.

Art.-Nr. 00 001003111 00

Ø mm		Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
1,0-10,0	0,5	1

Werkzeug-Beschreibung auf Seite 179

Tool specification on page 179

Descripción de las herramientas en la página 179



HSS Super KM 25

25-tlg. / 25 pcs. / 25 unid.

Art.-Nr. 00 001003211 00

Ø mm		Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
1,0-13,0	0,5	1



Kassetten, Sets
Cassettes, sets
Cajas, Juegos

⁽¹⁾ Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas por diámetro