

**D HSS Spiralbohrer,
ähnlich DIN 338 RN
mit 1/4"-Sechskantschaft**

Einsatzbereich:

Wie Code 184/954, zusätzlich passend für jeden Standard-Akkuschrauber und Universal-Halter (Bithalter) durch genormtes Schaftprofil. Spannung auch in konventionellen Bohrfuttern - kein Durchrutschen durch Sechskantschaft.



Schneller Bohrfortschritt
Fast drilling progress
Avance de perforación rápido



Punktgenaues Anbohren
Highly accurate centering
Perforación de gran precisión



Präzise
Precise
Preciso

**E HSS jobber drills,
sim. to DIN 338 RN
with 1/4" hexagonal shank**


Range of application:

Same as Code 184/954, additionally suitable for any standard cordless drill thanks to its standardized shank profile. Suitable for all universal holders (bit holders). Can also be clamped in conventional drill chucks - no slipping owing to the hexagonal shank.

**E5 Brocas espirales HSS
semejantes a DIN 338 RN
con eje hexagonal 1/4"**

Ámbito de aplicación:

Igual que el código 184/954, apta además para todos los destornilladores a batería estándar y soportes universales (soporte de broca) gracias a su perfil de eje normativo. Tensión incluso en portabrocas convencionales, no se desliza gracias al eje hexagonal.



Einzelverpackung
Single pack
Embalaje individual

d1 mm	l1 mm	l2 mm	Code 952 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
2,00	62	24	0095200200100	1	10
3,00	74	33	0095200300100	1	10
4,00	88	43	0095200400100	1	10
5,00	100	52	0095200500100	1	10
6,00	107	57	0095200600100	1	10
8,00	117	75	0095200800100	1	10



Metall- und Edelstahlbohrer
Metal drills and stainless steel drills
broca para metal y broca de acero inoxidable

D Kassetten, Sets

E Cassettes, sets

ES Cajas, juegos

<p>PRO TM 6</p>   <p>6-tlg. / 6-pcs. / 6-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000111806100</p>	<p>PRO ATM 4</p>   <p>4-tlg. / 4-pcs. / 4-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000110804100</p>	<p>PRO APM 3</p>   <p>3-tlg. / 3-pcs. / 3-unid. Einzelverpackung / Single pack / Embalaje individual Art.-Nr. 0095200234100</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø mm</th> <th>Stk. (1) pc. (1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ø 2,00 / 3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Ø mm	Stk. (1) pc. (1)	PRO		Ø 2,00 / 3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø mm</th> <th>Stk. (1) pc. (1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ø 2,00 / 3,00 / 4,00 / 5,00</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Ø mm	Stk. (1) pc. (1)	PRO		Ø 2,00 / 3,00 / 4,00 / 5,00	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø mm</th> <th>Stk. (1) pc. (1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ø 2,00 / 3,00 / 4,00</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Ø mm	Stk. (1) pc. (1)	PRO		Ø 2,00 / 3,00 / 4,00	1
Ø mm	Stk. (1) pc. (1)																			
PRO																				
Ø 2,00 / 3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00	1																			
Ø mm	Stk. (1) pc. (1)																			
PRO																				
Ø 2,00 / 3,00 / 4,00 / 5,00	1																			
Ø mm	Stk. (1) pc. (1)																			
PRO																				
Ø 2,00 / 3,00 / 4,00	1																			
<p>PRO ATM 6</p>   <p>6-tlg. / 6-pcs. / 6-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 00001100806100</p>	<p>PRO KM 19</p>   <p>19-tlg. / 19-pcs. / 19-unid. Metallkassette / Metal cassette / Caja de metal Art.-Nr. 0000110311100</p>	<p>PRO KM 25</p>   <p>25-tlg. / 25-pcs. / 25-unid. Metallkassette / Metal cassette / Caja de metal Art.-Nr. 0000110321100</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø mm</th> <th>Stk. (1) pc. (1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ø 2,00 / 3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Ø mm	Stk. (1) pc. (1)	PRO		Ø 2,00 / 3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø mm</th> <th>Stk. (1) pc. (1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ø 1,00-10,00</td> <td>0,5</td> </tr> </tbody> </table>	Ø mm	Stk. (1) pc. (1)	PRO		Ø 1,00-10,00	0,5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø mm</th> <th>Stk. (1) pc. (1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ø 1,00-13,00</td> <td>0,5</td> </tr> </tbody> </table>	Ø mm	Stk. (1) pc. (1)	PRO		Ø 1,00-13,00	0,5
Ø mm	Stk. (1) pc. (1)																			
PRO																				
Ø 2,00 / 3,00 / 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00	1																			
Ø mm	Stk. (1) pc. (1)																			
PRO																				
Ø 1,00-10,00	0,5																			
Ø mm	Stk. (1) pc. (1)																			
PRO																				
Ø 1,00-13,00	0,5																			
<p>PRO KP 19</p>   <p>19-tlg. / 19-pcs. / 19-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000110319100</p>	<p>PRO KP 25</p>   <p>25-tlg. / 25-pcs. / 25-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000110325100</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø mm</th> <th>Stk. (1) pc. (1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ø 1,00-10,00</td> <td>0,5</td> </tr> </tbody> </table>	Ø mm	Stk. (1) pc. (1)	PRO		Ø 1,00-10,00	0,5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ø mm</th> <th>Stk. (1) pc. (1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ø 1,00-13,00</td> <td>0,5</td> </tr> </tbody> </table>	Ø mm	Stk. (1) pc. (1)	PRO		Ø 1,00-13,00	0,5							
Ø mm	Stk. (1) pc. (1)																			
PRO																				
Ø 1,00-10,00	0,5																			
Ø mm	Stk. (1) pc. (1)																			
PRO																				
Ø 1,00-13,00	0,5																			

(1) Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas por diámetro