

Artikel-Nr.: 21610102

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Impedanz: 75 Ω
- Frequenzbereich: 5-1200 MHz (d. h. Rückweg- und UHF-tauglich)
- Erweiterung auf 12fach-, 14fach- oder 16fach-Abzweiger möglich
- Trennkondensatoren an Ein- und Ausgängen
- Nicht belegte Abzweigausgänge müssen in Anlagen mit Rückwegnutzung mit Abschluss-Widerständen EMK 03 abgeschlossen werden
- Erfüllen: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Anschlüsse: F-Connectoren
- Für die Innenmontage



Hersteller: Kathrein

EAX 28/U**Produktinformationen "EAX 28/U"**

8fach-F-Abzweiger 5-1200 MHz, F-Con., Schirmkl. A, Trennkondens. an Ein- und Ausgängen, Abzweigd.: 12,5/13,5/14,5/15/16/17/18/19 dB

Typ:	EAX 28/U
Bestell-Nr.:	21610102
Abzweigdämpfung:	12,5/13,5/14,5/15/16/17/18/19 dB
Durchgangsdämpfung 5-40 MHz/40-862 MHz/862-1006 MHz/1006-1200 MHz:	6,6/6,4/7/8 dB
Rückflusdämpfung (Tap) 5-10 MHz/10-40 MHz/40-470 MHz/470-862 MHz/862-1006 MHz/1006-1200 MHz:	18/20/16/16/16/10 dB
Entkopplung (Out-Tap) 5-40 MHz/40-470 MHz/470-862 MHz/862-1006 MHz/1006-1200 MHz:	30/30/26/26/20 dB
Entkopplung (Tap-Tap) 5-40 MHz/40-470 MHz/470-862 MHz/862-1006 MHz/1006-1200 MHz:	40/42/36/32/32 dB
Abmessungen:	122 x 36 x 44 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (10, 50)/0,195 St./kg