

NM-D775DX3BLACK

NEOMOUNTS FLACHBILD TISCHHALTERUNG

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	17 inch
Max. Bildschirmgröße*	27 inch
Min. Gewicht	1 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	6 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	3
VESA-Minimum	75x75 mm
VESA-Maximum	100x100 mm
Tischmontage	Durchführung Klemme

FUNKTIONALITÄT

Typ	Voll beweglich
Höhenverstellung	27-60 cm
Tiefeneinstellung	0-63 cm
Neigung (Grad)	20°
Schwenkbereich (Grad)	360°
Rotation (Grad)	360°
Anpassungstyp	Gasfeder

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Aluminium
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371447496

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts



Neomounts

Neomounts NM-D775DX3BLACK ist eine Tischhalterung mit Tischhalterungsgriff für drei Flachbildschirme bis 27" (68,6 cm).


Modell NM-D775DX3BLACK ist ein Neig-, Schwenk- und Drehbare Tischhalterung mit Tischhalterungsgriff für drei Flachbildschirme bis 27" (68,6 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung.

Neomounts einzigartige neig- (20°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jedem Betrachtungswinkel. Die Halterung ist einfach durch Gasfeder bis 60 Zentimeter höhenverstellbar. Der Tischplattenhalter ist einfach in der Tiefe auf Abstand zu verstellen, von 0 bis 63 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel über den Support zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Die Halterung ist mit einem 180°-Sperr-Mechanismus ausgestattet.

Neomounts NM-D775DX3BLACK mit Tischhalterungsgriff verfügt über drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 27" (68,6 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 2 bis 18 kg. Die Schreibtisch-Halterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung Neomounts VESA Adapterplatten abgedeckt werden. Durch die Verwendung eines ergonomischen flachen Schirmeinfassung verhindern Sie, Nacken- und Rückenbeschwerden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

NM-D775DX3BLACK

NEOMOUNTS FLACHBILD TISCHHALTERUNG



Neomounts