



Universal-Einbau-Tastdimmer R,L,C,LED

Art-Nr 136688
EAN Code 7610896963636
E-Nr. 348 200 005

BESCHREIBUNG

Universal-Einbau-Tastdimmer für R-, L-, C-Lasten und LED / Einbau / Eingang: 230VAC 50Hz / Output: 4-200W (R), 4-200VA (L/C), 4-100VA (RC/LED), 4-20VA (RL/LED), 4-100VA (LED) / 0°C bis -40°C / blau / IP00 / 42.2x12.4mm

SPEZIFIKATIONEN

Betriebsgeräteart	Regler/Dimmer
Primär	230 Volt
Länge (mm)	42.2 Millimeter
Breite (mm)	42.2 Millimeter
Höhe (mm)	12.4 Millimeter
Apparatetyp	Dimmer / Drehzahlsteller
Bauart	Unterputz
Apparatefunktion	Universaldimmer
Grösse	Grösse I
Funktion/Spezifikation	<ul style="list-style-type: none"> • Phasenanschnitt • Phasenabschnitt