

CB200WA



WIFI-KAMERA

2-WEGE AUDIO

2MP AUFLÖSUNG

110° BLICKWINKEL

BATTERIEBETRIEBEN



Kamera

Bildsensor	1/3" CMOS Sensor
Auflösung	2MP
Pixel	1920(H)x1080(V)

Objektiv

Brennweite	2.8 mm
Fokus Kontrolle	Automatisch
Objektivtyp	Fest

Nachtsicht

IR-LEDs	6Pcs Array IR LEDs, 850nm
IR-Reichweite	Bis zu 5 Meter
PIR-Sensor	PIR-Bewegungssensor eingebaut

Kamerafunktionen

Tag/Nacht	Ja
App-Support	ToSee-App

Allgemein

Gehäuse	Kunststoff
Schutzklasse	/
Arbeitstemperatur	-20°C ~ +50°C ; Luftfeuchtigkeit maximal 85%
Lagertemperatur	-20°C ~ +50°C ; Luftfeuchtigkeit maximal 85%
Stromzufuhr	2x18650 Akkus
Größe	95(W)x53(H)x80(D) mm
Gewicht	550g
Zubehör	Magnetische Wandbefestigung, Standfuß