

CC200BW



B&S
HAUSMARKE

WIFI-KAMERA

2-WEGE AUDIO

2MP AUFLÖSUNG

120° BLICKWINKEL

24/7 FARBBILDER DURCH WEISSLICHT



Kamera

Auflösung 2MP
Pixel 1920(H)x1080(V)

Objektiv

Brennweite 2.8 mm
Fokus Kontrolle Automatisch
Objektivtyp Fest

Nachtsicht

IR-LEDs 16Pcs IR LEDs
IR-Reichweite Bis zu 30 Meter
Weißlicht-LEDs 32 Weißlicht LEDs für 24/7 Farbbilder

Kamerafunktionen

Tag/Nacht Ja
App-Support iCSee-App
ONVIF-Unterstützung Ja

Allgemein

Gehäuse Kunststoff
Schutzklasse IP66
Arbeitstemperatur -20°C ~ +50°C ; Luftfeuchtigkeit maximal 95%
Lagertemperatur -20°C ~ +50°C ; Luftfeuchtigkeit maximal 95%
Stromzufuhr DC12V 2A, Netzteil enthalten
Größe 85(W)x130(H)x17(D) mm (Ohne Antennen)
Zubehör Netzteil, Schrauben