

# CPB200LW



**B&S**  
HAUSMARKE

3G/4G-KAMERA

2-WEGE AUDIO

2MP AUFLÖSUNG

BIS ZU 20 METER IR

IP66 WETTERGESCHÜTZT



## Kamera

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Sensor    | 1/2,8" CMOS     |
| Auflösung | 2MP             |
| Pixel     | 1920(H)x1080(V) |

## Objektiv

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Brennweite      | 3.6 mm Fest |
| Fokus Kontrolle | Automatisch |

## Nachtsicht

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| IR-LEDs       | 18Pcs IR LEDs   |
| IR-Reichweite | Bis zu 20 Meter |

## Kamerafunktionen

|                  |   |
|------------------|---|
| App-Support      | CamHiPro-App  |
| Alarmverknüpfung | E-Mail, FTP, SD-Karte, mobile Push Benachrichtigung |

## 3G/ 4G

|               |  |
|---------------|--|
| 3G Standard   | WCDMA  |
| 3G Frequenzen | B1(2100MHz), B8(900MHz)  |
| 4G Standard   | FDD-LTE/TDD-LTE  |
| 4G Frequenzen | B1(2100MHz), B3(1800MHz), B7(2600MHz), B8(900MHz), B20(800MHz), B38(2600MHz), B40(2300MHz), B41(2500MHz) |

## Allgemein

|                   |  |
|-------------------|--|
| Gehäuse           | Metall                                       |
| Schutzklasse      | IP66   |
| Arbeitstemperatur | -20°C ~ +50°C ; Luftfeuchtigkeit maximal 90% |
| Lagertemperatur   | -20°C ~ +50°C ; Luftfeuchtigkeit maximal 90% |
| Stromzufuhr       | DC12V 1A, Netzteil enthalten                 |
| Größe             | 70mmx60mmx55mm (LxWxH)                       |