

## FullHD WLAN IP PT Innenkamera TX-146

Drehbarer Kamerakopf für eine optimale Rundumsicht im Innenbereich



**2MP** FullHD  
1920x1080

**8m** Motion  
Tracking

**8m** 6 IR LED  
(850nm)

**Horizontal 90°  
& Vertikal 55°**

**Free Security  
Premium App**

**Rotation  
355° & 130°**

**Wifi  
2.4GHz**

**MicroSD  
Speicherung**



- Ideal für die Überwachung von Innenbereichen
- FullHD Videoauflösung mit max. 15fps
- Unterstützt Wifi bis zu ~10m in offenen Bereichen
- Live-Überwachung via kostenloser iOS & Android App (weltweit)
- Bewegungserkennung & Bewegungsverfolgung
- Horizontal & Vertikal schwenkbar (355° & 130°)
- Alarmfunktion (Push-Benachrichtigung) auf Ihrem Smartphone
- Integriertes Mikrophon & Lautsprecher für 2-Wege-Kommunikation
- H.264/H.265-VideoKompression (für platzsparende Aufnahmen in hoher Qualität)
- Aufnahme in Endlosschleife mit automatischer Überschreibung
- Tag / Nacht-Modus: integrierter IR-Filter mit automatischer Umschaltung
- 6 Infrarot LEDs für bis zu 8m Nachtsicht (850nm)

### Technische Spezifikationen:

- Farbsensor: 1/2,9" CMOS (2 MP)
- Mindestlichtstärke: 0,1 Lux @ (F2.0, AGC EIN), 0 Lux mit 6x IR-LED
- Linse / Verschluss: f=3,6mm / 1/50(1/60)s ~1/100000s
- Unterstützt MicroSD-Karten(HC/XC) bis zu 128GB (FAT32/ exFAT) class10
- Dateigröße (Nacht; B/W): 4MB/Min. (32GB = 5,5 Tage kont. Aufnahme);
- Dateigröße (Tag; in Farbe): 6,4MB/Min. (32GB = 3,5 Tage kont. Aufnahme)
- Netzwerkschnittstelle: 2,4GHz WLAN; Abgestrahlte Sendeleistung: max. 100mW
- Stromversorgung: DC 5V±10% 1,5A; Stromverbrauch: max. 5W
- Betriebsbedingungen: -10°C~+50°C, Luftfeuchtigkeit max. 90% (nicht kondensierend)
- Gewicht / Abmessungen: 192g / (H) 10,5 x Ø 8,0

**APP "Security Premium":** iOS 9.0 oder aktueller; Android 7.0 oder aktueller / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (06-2020)

### Verpackungsinhalt:

FullHD WLAN IP PT Innenkamera TX-146, 1x 5V/1,5A-USB-Netzteil, 1x USB-zu-Micro USB-Netzkabel (2m), 2x Schraube & Dübel, 1xReset Pin, 1x Halterung mit Schraube, Gebrauchsanleitung (kurz)

Artikel-Nr. 4882



Kompatibel mit:

4260358124100 / Artikel-Nr. 4880