

HyperX Cloud III Wireless – Gaming-Headset

EINE WIEDERGEBORENE LEGENDE.

Das HyperX Cloud III Wireless führt die Legende des Cloud II nahtlos fort. Die neue Wireless-Generation baut auf dem Vermächtnis des Cloud II Wireless auf und bietet dabei neue Technologie und einen gewagten neuen Look. Das Cloud III bietet luxuriösen Komfort der Extraklasse für ganztägige Gaming- oder Streaming-Marathons. Mit bis zu 120 Stunden¹ Akkulaufzeit sicherst du dir ungetrübten Gaming-Spaß ohne Unterbrechungen. Mit neu abgestimmten, abgewinkelten 53 mm-Treibern und einer lebenslangen Aktivierung von DTS Headphone:X Spatial Audio² bekommst du außerdem Audioqualität und Klanglokalisierung der Premiumklasse. Dank schneller und zuverlässiger 2,4 GHz-Konnektivität büßt du auch ohne Kabel nichts an Audioqualität ein. Das überarbeitete 10 mm-Mikrofon ermöglicht eine kristallklare Kommunikation, wenn du deinem Team Anweisungen gibst, mit Freunden chattest oder telefonierst. Mit der einfachen Audiosteuerung an der Headset-Ohrmuschel kannst du dein Mikrofon schnell und direkt stumm schalten oder die Lautstärke anpassen. Das Wireless-Headset ist mit PC, PS5 und Nintendo Switch kompatibel und somit dein idealer Gaming-Begleiter in jeder Situation.



Die wichtigsten Merkmale

Bis zu 120 Stunden Akkulaufzeit¹

Das Cloud III Wireless bietet nicht nur Tragekomfort, sondern auch Ladekomfort – es muss möglicherweise wochenlang nicht geladen werden. Genieße mit einer einzigen Ladung bis zu 120 Stunden Akkulaufzeit, ob für Games, Animés oder Chats mit deinen Freunden.

Auf deine Unterhaltung abgestimmter Klang.

Die abgewinkelten 53 mm-Treiber wurden von den HyperX Audio-Entwicklern so abgestimmt, dass sie ein optimiertes Hörerlebnis bieten, das die dynamischen Klänge beim Gaming unterstreicht.

Langlebigkeit für die härtesten Schlachten.

Das Headset ist flexibel und verfügt über einen Aluminiumrahmen, wodurch Unfälle, Pannen und routinemäßige Abnutzung ihm nichts anhaben können. Zudem ist es dadurch ideal für die Mitnahme auf Reisen.

Schnelle, zuverlässige 2,4 GHz-Verbindung.

Genieße Freiheit ohne Kabelgewirr. Dank der stabilen 2,4 GHz-Verbindung kannst du kabellose Freiheit genießen, ohne Kompromisse bei der Audioübertragung einzugehen.

Komfort ist König

Der Cloud III ist von Grund auf für Komfort konzipiert. Der für HyperX charakteristische Memory-Schaumstoff im Kopfbügel und die mit weichem, hochwertigem Kunstleder ummantelten Ohrmuschelpolster bieten einen rundum komfortablen Sitz.

Verbessertes, abnehmbares Mikrofon mit kristallklarem Klang.

Erfasst hochwertiges Audio für klare Sprach-Chats und Anrufe. Das Mikrofon mit Geräuschunterdrückung verfügt über einen integrierten Netzfilter, um störende Geräusche zu reduzieren. Es bietet zudem eine LED-Anzeige für die Mikrofonstummschaltung.

DTS Headphone:X Spatial Audio²

Die lebenslange Aktivierung von DTS Spatial Audio verbessert dein Audio-Erlebnis sowie deine Audio-Umgebung am PC und bietet eine präzise Positionswahrnehmung mit virtuellem 3D-Sound.

Kompatibilität mit mehreren Plattformen für einen vielseitigen Einsatz

Das Cloud III Wireless funktioniert mit PC, PS5, PS4 und Nintendo Switch über den Wireless-Dongle, der über USB-A oder USB-C angeschlossen werden kann.



Produktbezeichnungen

Produktname: HyperX Cloud III Wireless – Gaming-Headset

Produktnummern

Produktnummer: 77Z45AA

Garantie

Herstellergarantie: 2 Jahre

Aussehen

Primäre Produktfarbe: Schwarz

Bildtyp: Stahl, Aluminium

Akku und Leistung

Akku-/Batteriebetriebsdauer: 120 Stunden

Impedanz: 64 Ω

Akku-/Batterietyp: Lithium-Polymer, wiederaufladbar

Lieferumfang

Lieferumfang: Wireless-Gaming-Headset, abnehmbares Mikrofon, Wireless-Dongle, Adapter USB-C zu USB-A), USB-Ladekabel, Kurzanleitung.

Kompatibilität

Hinweise zur Kompatibilität: PC, PS5, PS4, Nintendo Switch

Konnektivität und Datenübertragung

Wireless-Bereich: Bis zu 20 Meter

USB-Spezifikation: USB 2.0

USB-Audioformat: Stereo

Wireless-Typ: 2,4 GHz

Laufwerke

Treiber: Dynamisch, 53 mm mit Neodym-Magneten

Multimedia- und Eingabegeräte

Kabellänge (metrisch): 0,5 m

Klirrfaktor: <2 %

Element: Elektrolytkondensator-Mikrofon.

Polarmuster: Unidirektional, mit Rauschunterdrückung.

Frequenzgang (Kopfhörer): 10 Hz – 21 kHz

Empfindlichkeit (Kopfhörer): 111,94 dB SPL/mW bei 1 kHz.

Audiosteuerung: Integrierte Audiosteuerung

Ohrpolster: Memory-Schaumstoff und Premium-Kunstleder.

Kabeltyp: USB-Ladekabel

Aufladezeit: 4,5 Stunden

Frequenzgang (Mikrofon): 100 Hz – 10 kHz

Empfindlichkeit (Mikrofon): -21,5 dBV (0 dB = 1 V/PA bei 1 kHz)

Abtastraten: 48 kHz, 96 kHz

Bit-Tiefe: 16 Bit, 24 Bit

Virtual Surround Sound im Lieferumfang enthalten: DTS Headphone:X

Audioverbindung: Wireless USB

Systemkomponenten

Formfaktor: Over-Ear, ohrumschließend, geschlossene Rückseite.

Gewicht

Gewicht (metrisch): 330 g; Gewicht mit Mikrofon: 342 g.

FUSSNOTEN FÜR TEXT

¹ Getestet mit 50 % Lautstärke. Die Akkulaufzeit ist abhängig von Lautstärke und Nutzung.

² DTS, DTS:X, DTS Sound Unbound, Headphone:X, das DTS-Logo und das DTS:X-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Die Mindestabnahmemenge entspricht der Gerätemenge pro Karton.