

HyperX Pulsefire Haste 2 – Wireless-Gaming-Maus (Weiß)

WIRELESS-GAMING MIT ÜBERLICHTGESCHWINDIGKEIT.

Die HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless richtet sich an alle Gamer, die keine Millisekunde verlieren und von der Freiheit einer Wireless-Verbindung profitieren wollen. Dieses Nachfolgemodell verfügt über eine robuste Oberschale. Dabei behält es die 61 g³ Gewicht und die 100 Stunden² Akkulaufzeit der ursprünglichen Pulsefire Haste, bietet aber auch einige Verbesserungen. Die Pulsefire Haste 2 Wireless bietet Dual Mode-Wireless-Konnektivität mit 2,4 GHz Wireless- und Bluetooth-Verbindungen. Über das Ladekabel kannst du sie dabei im kabelgebundenen Modus laden. Außerdem haben wir eine ganze Reihe von speziellen leistungsstarken HyperX Komponenten entwickelt, zum Beispiel den präzisen HyperX 26K- Sensor mit 26.000 dpi nativer Auflösung und einer Tracking-Geschwindigkeit von bis zu 650 IPS. Unsere speziellen HyperX Switches liefern einen überzeugenden Klick nach dem anderen mit haptischem und akustischem Feedback und sind auf eine Lebensdauer von bis zu 100 Millionen Klicks ausgelegt. Mit hochwertigen PTFE-Rollen mit geringer Reibung sowie dem mitgelieferten Grip-Tape profitierst du außerdem von einer erstklassigen Kontrolle deiner Maus. Optimierte mit der HyperX NGENUITY Software jede Mausbewegung, erstelle Makros für die 6 programmierbaren Tasten, passe deine DPI-Einstellungen an und individualisiere die RGB-Beleuchtung.



Die wichtigsten Merkmale

Bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit

Voll geladen bietet die Pulsefire Haste 2 Wireless bis zu 100 Stunden² Akkulaufzeit – so sicherst du dir einen Sieg nach dem anderen.

Zwei Wireless-Konnektivitätsmodi

Verbinde die Maus mithilfe des 2,4-GHz-Wireless-Dongles oder nutze den Bluetooth-Modus für kompatible Geräte.

Strapazierfähige, überzeugende HyperX Switches

Die für bis zu 100 Millionen Klicks ausgelegten HyperX Maus-Switches bieten mit jedem überzeugenden Klick haptisches und akustisches Feedback.

Wechsle mühelos zum Kabelmodus.

Wenn du während des Games laden möchtest oder einfach gern die Option einer physischen Verbindung zu deiner Maus hast, ist das mitgelieferte USB-C-zu-USB-A-Kabel genau das Richtige für dich.

Schneller zum Sieg mit flüssigeren Mausbewegungen

Sichere dir Gaming mit Überlichtgeschwindigkeit mit der Pulsefire Haste 2. Trotz ihrer robusten Oberschale wiegt sie nur 61 g³ – für schnellere Bewegungen, weniger Ermüdung und ein besseres Gaming-Erlebnis.

Extrem präziser HyperX 26K Sensor

Wir stellen vor: unser HyperX 26K Sensor. Er bietet eine native Auflösung von 26.000 dpi mit Tracking-Geschwindigkeiten von bis zu 650 IPS. Diese einzigartige Präzision macht jedes Game zu einem Kinderspiel.

Reibungsarme Rollen und individuelle HyperX Griffe

Setze voll auf deine Maus – mit den reibungslosen Bewegungen der hochwertigen Rollen und 4 speziell gefertigten, rückstandsfreien HyperX Griffen für einen sicheren Halt.

Personalisierbar mit HyperX NGENUITY Software

Individualisiere deine Beleuchtung, richte Makros und Verknüpfungen für die 6 programmierbaren Tasten der Pulsefire Haste 2 Wireless ein und passe die DPI-Einstellungen mit der benutzerfreundlichen HyperX NGENUITY Software an.



Produktbezeichnungen	Produktname: HyperX Pulsefire Haste 2 – Wireless-Gaming-Maus (Weiß)
Produktnummern	Produktnummer: 6N0A9AA
Aussehen	Primäre Produktfarbe: Weiß
Akku und Leistung	Akku-/Batteriebetriebsdauer: Bis zu 100 Stunden ² ; Typ: USB-C; Akku-/Batterietyp: Li-Ionen-Polymerakku (370 mAh)
Kompatibilität	Hinweise zur Kompatibilität: PC, PS5™, PS4™, Xbox Series X S™ und Xbox One™; Softwarekompatibilität: NGENUITY
Abmessungen	Höhe (metrisch): 38,2 mm ; Breite (metrisch): 66,8 mm ; Länge (metrisch): 124,3 mm
Speicher	On-Board-Arbeitsspeicher: 1 Profil
Multimedia- und Eingabegeräte	Kabellänge (metrisch): 1,8 m ; Schaltflächen: 6; Lichteffekte: RGB-LED-Beleuchtung der einzelnen Tasten ¹ ; Verbindungstyp: 2,4 GHz Wireless / Bluetooth® 5.0 / kabelgebunden; Kabeltyp: Abnehmbares HyperFlex 2 USB-C-zu-USB-A-Kabel; Mausform: Symmetrisch; Sensor: HyperX 26K Sensor; Auflösung: Bis zu 26000 dpi; DPI-Voreinstellungen: 400 / 800 / 1600 / 3200 DPI; Geschwindigkeit: 650 IPS; Beschleunigung: 50G; Robust für Links-/Rechtstasten: 100 Millionen Klicks; Abfragequote: Bis zu 1000 Hz; Links-/Rechtstasten-Schalter: HyperX Switch; Rolllaufmaterial: Hochwertige PTFE-Pads
Produktabmessungen	Metrisch: 12,4 x 6,7 x 3,8 cm
Paketabmessungen	Metrisch: 155 x 100 x 64 mm
Gewicht	Metrisch: Gewicht (nur Maus): 60 g
Paketgewicht	Metrisch: 300 g
Abmessungen Umkarton	Metrisch: 339 x 318 x 189 mm
Versandkartongewicht (groß)	Metrisch: 4,2 kg
Menge in Versandkarton	15
Kartons pro Palette	88
Produkte pro Palette	1320
Mindestbestellmenge	15
Lieferumfang	HyperX Pulsefire Haste 2, HyperX Griffe, reibungsarme Rollen, Kabel (USB-C zu USB-A), USB-Wireless-Empfänger, USB-Verlängerungsadapter, Kurzanleitung.
Herstellergarantie	2 Jahre

FUSSNOTEN FÜR TEXT

¹ RGB-LED-Beleuchtung der einzelnen Tasten, anpassbar mit HyperX NGENUITY Software

² Getestet unter Dauerbetrieb mit deaktivierter Beleuchtung, 2,4-GHz-Modus und 1000 Hz Abfragerate. Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzung und Rechenbedingungen.

³ Nur Mausgewicht ohne Ladekabel.

FUSSNOTEN FÜR TECHNISCHE DATEN

¹ Per-LED-RGB-Beleuchtung, anpassbar mit HyperX NGENUITY Software.

² Getestet unter Dauerbetrieb mit deaktivierter Beleuchtung, 2,4-GHz-Modus und 1000 Hz Abfragerate. Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzung und Rechenbedingungen.