



Einhell

ACCESSORY

Druckluft-Saugstrahlpistole

Saugstrahlpistole

Art.-Nr.: 4133420

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825646788

Die Einhell Druckluft-Saugstrahlpistole ist die passende Ergänzung zu Kompressoren aus dem Hause Einhell, um schnell, sauber und einfach Oberflächen oder Metallteile mittels Sandstrahl-Funktion von Lack, Farben und Rost zu befreien. Betrieben wird die Druckluft-Saugstrahlpistole mit einem passenden Kompressor. Maximal 7 bar Druck dürfen aufgelegt werden und der Durchmesser des Strahlguts darf max. 0,5 mm betragen. Die Lieferung erfolgt inklusive Saugschlauch, Saugrohr und Ersatz-Strahldüsen.

Ausstattung

- Druckluft-Pistole für Sandstrahlarbeiten
- Sandstrahlen zum Entfernen von Lack/Farben/Rost von Metallteilen
- Der Durchmesser des Strahlguts darf max. 0,5 mm betragen
- Lieferung inkl. Saugschlauch, Saugrohr & Ersatz-Strahldüsen



Technische Daten

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| - Arbeitsdruck max. | 7 bar |
| - Luftverbrauch | 167 L/min |
| - Max. Durchmesser Strahlgut | 0.5 mm |
| - Länge Gummischlauch | 3 m |
| - Empfohlener Schlauchdurchmesser | 9 mm |
| - Enthaltene Strahldüsen | 3 STK 5 mm 1 STK 6 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 0.33 |
| - Bruttogewicht (kg) | 1.46 |
| - Maße Einzelverpackung | 250 x 44 x 345 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 10 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 16 kg |
| - Maße Exportkarton | 500 x 300 x 380 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 3800 9470 10870 |

