



TC-JS 80/1

Stichsäge

Art.-Nr.: 4321145

Ident.-Nr.: 11016

EAN-Code: 4006825619737

Die Einhell Stichsäge TC-JS 80/1 ist das ideale Werkzeug für Schnitтарbeiten in der Werkstatt, der Garage und im Heimwerkerkeller. Mit ihren 550 Watt ist sie bemerkenswert leistungsstark. Holz, Kunststoff oder Stahl lassen sich mühelos bearbeiten. Der vierstufige Pendelhub sorgt für exakte und schnelle Schnitte. Die Stichsäge ermöglicht eine Schnitttiefe bis zu 80 Millimetern bei Holz, 20 Millimeter bei Kunststoff und bis zu 10 Millimeter bei Stahl. Dank großer Softgripflächen erlaubt die Einhell Stichsäge TC-JS 80/1 ein angenehmes Arbeiten. Der schwenkbare Sägeschuh ermöglicht Gehrungsschnitte bis 45 Grad. Die Staubabsaugung sorgt für ein sauberes Arbeitsumfeld. Der Sägeblattwechsel gelingt ohne Werkzeug schnell und mühelos.

Ausstattung

- Einfacher, werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Drehzahlelektronik für materialgerechtes Arbeiten
- 4-stufiger Pendelhub für exakte und schnelle Schnitte
- Sägeschuh schwenkbar für Gehrungsschnitte bis 45°
- Staubabsaugung für ein sauberes Arbeitsumfeld
- Große Softgripflächen für angenehmes Arbeiten

Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50/60 Hz
- Leistung	550 W
- Hubzahl	1000 - 3000 min ⁻¹
- Hubhöhe	20 mm
- Schnitttiefe in Holz	80 mm
- Schnitttiefe in Kunststoff	20 mm
- Schnitttiefe in Stahl	10 mm
- Max. Schrägschnitte	45 °

Logistische Daten

- Produktgewicht	1.85 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	2.4 kg
- Maße Einzelverpackung	282 x 86 x 212 mm
- Stück pro Exportkarton	6 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	14.2 kg
- Maße Exportkarton	436 x 265 x 296 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	4734 9996 0

