



Einhell

CLASSIC

Handhebelseilzug

TC-LW 2000

Art.-Nr.: 2260150

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825643244

Der Einhell Handhebelseilzug TC-LW 2000 ist geeignet zum Ziehen und Spannen von Lasten mit einer maximalen Zugkraft von 2.000 kg und einer maximalen nutzbaren Entfernung von 1,6 Metern. In der Lieferung inklusive ist ein 3,3 Meter langes, drallfreies Drahtseil (\varnothing 6 mm) sowie eine Umlenkrolle mit Lasthaken, der über einen Sicherheitsbügel verfügt. Der Sicherheitsbügel verhindert hierbei ein ungewolltes Aushängen der Last. Eine automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage. Um ein vollständiges Abrollen des Seils zu verhindern, ist eine Sicherheitsklammer montiert. Inkl. einer Spannfeder, welche ein leichtes Entsperrn der Sperrklinke zum Abrollen des Seils ermöglicht. Nicht geeignet ist der Seilzug zum Heben und Senken von Lasten.

Ausstattung

- 3,3 Meter langes drallfreies Drahtseil (\varnothing 6 mm)
- Die max. Zugkraft mit Umlenkrolle beträgt 2000kg
- Inkl. einer Umlenkrolle mit Lasthaken & Sicherheitsbügel
- Sicherheitsbügel verhindert ungewolltes Aushängen der Last
- Eine automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage
- Sicherheitsklammer verhindert das vollständige Abrollen des Seils
- Inkl. Spannfeder zum leichten Entsperrn der Sperrklinke
- Geeignet zum Ziehen und Spannen von Lasten
- Nicht geeignet zum Heben und Senken von Lasten



Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|---------|
| - Max. nutzbare Entfernung | 1.6 m |
| - Zugseildurchmesser | 6 mm |
| - Länge des Zugseils | 3.3 m |
| - Automatische Bremse | Ja |
| - Max. Last mit Umlenkrolle | 2000 kg |

Logistische Daten

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 5.21 |
| - Bruttogewicht (kg) | 5.53 |
| - Maße Einzelverpackung | 141 x 98 x 675 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 22 kg |
| - Maße Exportkarton | 705 x 215 x 290 mm |
| - Containermengen (20"/40"40"HC) | 1920 3840 |

