



# Einhell

# CLASSIC

Kompressor

**TC-AC 200/24/8 OF**

**Art.-Nr.: 4020590**

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825640496

Der Einhell Kompressor TC-AC 200/24/8 OF wird angetrieben von einem öl- und servicefreien Motor mit geringem Wartungsaufwand. Der 24 l-Tank bietet ausreichend Luftreserven. Der Betriebsdruck von maximal 8 bar kann mittels Druckminderer reguliert werden. Für den geregelten Arbeitsdruck stehen ein Manometer und eine Schnellkupplung zur Verfügung. Für die Sicherheit bei allen Anwendungen sorgen Rückschlag- und Sicherheitsventil, die Entwässerungsschraube ermöglicht eine komfortable Wartung. Einen festen Stand bietet der vibrationsgedämpfte Standfuß, während große Räder und ein praktischer Haltebügel einen einfachen Transport ermöglichen. Einhell ist von der Qualität überzeugt und bietet 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels.

## Ausstattung

- Ölfreier, servicefreier Motor für einen geringen Wartungsaufwand
- Der 24l-Tank bietet ausreichend Luftreserven
- Viele Anwendungen bis 8 bar regulierbar mittels Druckminderer
- Manometer und Schnellkupplung für geregelten Arbeitsdruck
- Große Räder und Haltebügel für einen einfachen Transport
- Vibrationsgedämpfter Standfuß sorgt für einen sicheren Stand
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels
- Rückschlagventil, Sicherheitsventil
- Eine Entwässerungsschraube ermöglicht die komfortable Wartung



## Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V   50 Hz
- Max. Motorleistung	1200 W (1.6 PS)
- Motordrehzahl	15000 min <sup>-1</sup>
- Pumpendrehzahl	3450 min <sup>-1</sup>
- Ansaugleistung	180 L/min
- Abgabeleistung bei 0 bar	110 L/min
- Abgabeleistung bei 4 bar	70 L/min
- Abgabeleistung bei 7 bar	45 L/min
- Max. Betriebsdruck	8 bar
- Kesselinhalt	24 L
- Zylinderzahl	1 STK



## Logistische Daten

- Produktgewicht	15.4 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	17.15 kg
- Maße Einzelverpackung	582 x 255 x 505 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	17.15 kg
- Maße Exportkarton	590 x 290 x 515 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	336   696   772



## Als Sonderzubehör erhältlich



Ausblaspistole, kurz m. Steckn  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4133100  
EAN-Code: 4006825411065  
Einhell Accessory



Ausblaspistole, lang m. Steckn  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4133102  
EAN-Code: 4006825417067  
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser Profi  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4133110  
EAN-Code: 4006825574173  
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser digital  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4133115  
EAN-Code: 4006825625738  
Einhell Accessory



Reifenfüllmesser  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4137000  
EAN-Code: 4006825411164  
Einhell Accessory



DLST 9+1  
Druckluft-Schlauchaufroller  
Art.-Nr.: 4138000  
EAN-Code: 4006825509564  
Einhell Accessory



Druckluftset 3-tlg  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4132741  
EAN-Code: 4006825417050  
Einhell Accessory



Druckluftset Profi 5-tlg  
Kompressoren-Zubehör  
Art.-Nr.: 4132720  
EAN-Code: 4006825410020  
Einhell Accessory



TC-PN 50  
Druckluft-Tacker (Pneumatic)  
Art.-Nr.: 4137790  
EAN-Code: 4006825641387  
Einhell Classic