



Einhell

CLASSIC

Handkreissäge

TC-CS 1250

Art.-Nr.: 4331040

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825649352

Die Einhell Handkreissäge TC-CS 1250 ist ideal für lange, gerade und akkurate Schnitte. Mit der kompatiblen Führungsschiene von Einhell erhöht sich die Präzision zusätzlich. Die Einstellung von Schnitttiefe und Neigungswinkel erfolgt werkzeuglos, durch die Spindelarreterung ist der Sägeblattwechsel einfach zu handhaben. In der Lieferung inklusive ist das hochwertige Hartmetall-Sägeblatt für saubere und gerade Schnitte, mit der Handkreissäge sind Sägeblätter mit 16 mm Innendurchmesser kompatibel. Der große Zusatzhandgriff ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten, ein Spaltkeil sorgt zudem für erhöhte Arbeitssicherheit. Die Handkreissäge verfügt über einen Anschluss für eine Staubabsaugung und damit für einen sauberen Arbeitsplatz.

Ausstattung

- Einfache werkzeuglose Einstellung (Schnitttiefe, Neigungswinkel)
- Großer Zusatzhandgriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Einfacher Sägeblattwechsel dank Spindelarreterung
- Hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt für saubere Schnitte
- Spaltkeil für erhöhte Arbeitssicherheit
- Sägeblatt mit 16mm Innendurchmesser verwendbar
- Anschluss Staubabsaugung für einen sauberen Arbeitsplatz
- Kompatibel mit der Einhell Führungsschiene



Technische Daten

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 1250 W |
| - Leerlaufdrehzahl | 5500 min ⁻¹ |
| - Sägeblatt | Ø165 x Ø30 mm |
| - Anzahl Sägezähne | 24 STK |
| - Schnitttiefe bei 45° | 38 mm |
| - Schnitttiefe bei 90° | 55 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 3.83 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 4.95 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 360 x 270 x 290 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 21.8 kg |
| - Maße Exportkarton | 535 x 385 x 600 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 900 1800 2264 |

