



# Einhell

## EXPERT

Tischkreissäge

**TE-CC 250 UF**

**Art.-Nr.: 4340539**

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825647518

Die Einhell Tischkreissäge TE-CC 250 UF mit HM-Präzisionsblatt verfügt über einen Alu-Haupttisch mit einer exakten Oberfläche mit hervorragenden Gleiteigenschaften und zusätzlich ausziehbaren Tischerweiterungen für breitere Werkstücke. Außerdem ist ein Formatschiebeschlitten integriert. Ein Highlight ist das einklappbare Untergestell mit Trolleyfunktion - Platzsparend bei Nichtgebrauch und gleichzeitig leicht transportabel. Der Motor ist mit einem Überlastschalter ausgestattet und zusätzlich mit einem Softstart, der nicht nur den Motor, sondern auch die Sicherungen schützt. Der stabile Parallelanschlag mit beidseitiger Klemmung garantiert einen genauen Schnitt. Ein höhenverstellbarer Fuß garantiert sicheren Stand bei unebenem Boden.

## Ausstattung

- Leicht einklappbares Untergestell mit praktischer Trolleyfunktion
- Integrierter Formatschiebeschlitten für einfache, exakte Schnitte
- Mit Softstart - Schont sowohl den Motor als auch die Sicherungen
- Tisch ausziehbar nach Hinten (15cm) und zur rechten Seite (18cm)
- Aluminiumtisch für ebene und hervorragende Gleiteigenschaften
- Parallelanschlag mit beidseitiger Klemmung f. gute Schnittführung
- Queranschlag mit Winkelskala (+/- 60°) für Gehrungsschnitte
- Gehäuse mit Späneabsauganschluss für den sauberen Arbeitsplatz
- Transparenter Sägeblattschutz mit optionalem Späneabsauganschluss
- Überlastschalter zum Schutz des Motors vor Beschädigung



## Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V   50 Hz
- Leistung	1500 W
- Max. Leistung (S6   S6%)	2000 W   20 %
- Leerlaufdrehzahl	4500 min <sup>-1</sup>
- Sägeblatt	Ø250 x ø30 mm
- Anzahl Sägezähne	48 STK
- Schwenkbereich Sägeblatt	45 °
- Max. Schnitthöhe bei 45°	53 mm
- Max. Schnitthöhe bei 90°	78 mm
- Höhenverstellung stufenlos	0-78 mm
- Durchmesser Absauganschluss	36 mm
- Arbeitshöhe	850 mm
- Größe Arbeitstisch	645 x 530 mm
- Tischverbreiterung rechts	645 x 150 mm
- Tischverlängerung hinten	65 x 530 mm

## Logistische Daten

- Produktgewicht	33.1 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	38.6 kg
- Maße Einzelverpackung	780 x 755 x 525 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	38.6 kg
- Maße Exportkarton	770 x 745 x 520 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	84   180   225



## Als Sonderzubehör erhältlich



HM-Sägeblatt 250x30x3,2mm 24Z  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4311110  
EAN-Code: 4006825431223  
Einhell Grey



HM-Sägeblatt 250x30x3,2mm 48Z  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4311111  
EAN-Code: 4006825431230  
Einhell Grey



HM-Sägeblatt 250x30x3,2mm 60Z  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4311113  
EAN-Code: 4006825503166  
Einhell Grey



HM-Sägeblattset 250x30x3,0 AK  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4502133  
EAN-Code: 4006825534276  
Einhell Grey



Absaugadapterset  
Stationär-Zubehör  
Art.-Nr.: 4310630  
EAN-Code: 4006825587715  
Einhell Grey