



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Bohrschrauber

TP-CD 18/50 Li BL (2x2,0Ah)

Art.-Nr.: 4513896

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825649345

Der Akku-Bohrschrauber TP-CD 18/50 Li BL (2x2,0 Ah) ist ein leistungsstarkes Mitglied der flexiblen Power X-Change-Familie. Im Lieferumfang sind 2x 2,0 Ah Power X-Change-Akkus sowie ein Schnellladegerät enthalten. Die Akkus mit Li-Ion-Technologie widerstehen der sonst üblichen Selbstentladung. Der bürstenlose Motor bringt mehr Power und eine längere Laufzeit, die Umsetzung erfolgt durch ein 2-Gang-Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben. Für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten sorgt die Drehzahl-Elektronik. Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen ermöglicht die LED-Beleuchtung. Höchste Handlichkeit und festen, sicheren Halt bietet das ergonomische Design und der Softgrip. Die Lieferung erfolgt im praktischen Transportkoffer.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Hochwertiges 13mm Schnellspannbohrfutter
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung
- Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung
- Höchste Handlichkeit aufgrund ergonomischem Design und Softgrip
- Inkl. 2x 2,0 Ah Power X-Change Akku und Schnellladegerät
- Lieferung im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer



Technische Daten

- Akku	18 V 2000 mAh Li-Ion
- Ladezeit	40min
- Anzahl Gänge	2
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1)	0-500 min ⁻¹
- Leerlaufdrehzahl (Gang 2)	0-1800 min ⁻¹
- Max. Drehmoment hart	50 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen	20 Stufen
- Bohrfutter	13 mm Einhülzig
- Anzahl Akkus	2 STK



Logistische Daten

- Produktgewicht	1.56 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	3.52 kg
- Maße Einzelverpackung	345 x 90 x 340 mm
- Stück pro Exportkarton	5 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	18.5 kg
- Maße Exportkarton	580 x 365 x 370 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1785 3575 4340



Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schrauben¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Akku Kapazität	Schrauben ¹ (Stück)
1.5 Ah	240
2.0 Ah	320
2.5 Ah	400
3.0 Ah	480
4.0 Ah	640
5.2 Ah	830
6.0 Ah	960
8.0 Ah	1280

Testaufbau:

1) Schrauben - Fichtenholz