



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Zug-Kapp-Gehrungssäge

TE-SM 36/210 Li - Solo

Art.-Nr.: 4300880

Ident.-Nr.: 21020

EAN-Code: 4006825641523

Die Einhell Akku-Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 36/210 Li – Solo verfügt als Mitglied der Power X-Change-Familie über einen unbegrenzten Aktionsradius: Keine Suche nach der Steckdose und kein störendes Kabel nötig. Sie ist mit einer leichtgängigen Zugfunktion und einem hochwertigen HM-Präzisionsägeblatt für Akku-Sägen ausgestattet und die X-Tend Werkstückauflagen können bequem einhändig verstellt werden. Die Spannvorrichtung dient der sicheren Fixierung. Der Drehtisch umfasst eine präzise Winkeleinstellung mit genauen Einrastpositionen und der Sägekopf ist zusätzlich bis zu 45° nach links neigbar. Ein Schnittlinien-Laser und ein LED-Licht sorgen für einfache Schnitte. Für beste Ergebnisse werden zwei 2,5 Ah Plus-Akku (oder stärker) empfohlen.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change-Familie
- Unbegrenzter Aktionsradius, kein störendes Kabel, kein Aufwickeln
- Leichtgängige Zugfunktion auch für breitere Werkstücke
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung für Schrägschnitte
- Bis 45° nach links neigbarer Sägekopf für Gehrungsschnitte
- X-Tend Werkstückauflagen mit werkzeugloser Einhandverstellung
- Hochwertiges HM-Präzisionsägeblatt, für Akku-Sägen entwickelt
- Schnittlinien-Laser und LED für schnelles und sicheres Arbeiten
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
- Spänefangsack oder -absaugung halten sowohl Platz und Luft sauber
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Plus Akku oder größer



Technische Daten

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - Leerlaufdrehzahl | 3800 min ⁻¹ |
| - Sägeblatt | 210 x 30 mm |
| - Schwenkbereich (Sägekopf) | 45° - 0° |
| - Schwenkbereich (Sägetisch) | 47° - 47° |
| - Schnittleistung 90° x 90° | 310 x 65 mm |
| - Schnittleistung 90° x 45° | 210 x 65 mm |
| - Schnittleistung 45° x 90° | 310 x 35 mm |
| - Schnittleistung 45° x 45° | 210 x 35 mm |
| - Durchmesser Absauganschluss | 36 mm |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 12.57 kg |
| - Bruttogewicht (kg) | 15.56 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 782 x 436 x 360 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 15.56 kg |
| - Maße Exportkarton | 782 x 436 x 360 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 210 450 525 |



Als Sonderzubehör erhältlich



E-Stand
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310620
EAN-Code: 4006825584974
Einhell Accessory



MSS 1610
Stat. Sägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4310615
EAN-Code: 4006825637496
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit TP
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle

 Sägen¹
(Stück)

 Sägen²
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle	Sägen ¹ (Stück)	Sägen ² (Stück)
1.5 Ah	140	263
2.0 Ah	185	350
2.5 Ah	230	435
3.0 Ah	275	525
4.0 Ah	370	700
5.2 Ah	480	910
6.0 Ah	555	1050

Testaufbau:

1) Weichholz - Kantholz 60x60mm

2) Laminat - Laminat 195x8mm