

KERN 326-37

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 10 kg, Block, Edelstahl poliert

KERN

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	326

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m³)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm³)	15,625
Gewicht OIML-Klasse	F1
Prüfgewicht - Nennwert	10 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	50 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m³)	7950
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730

Bauform

Bauform Gewicht	Block
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	193×96×117 mm
Material	Edelstahl poliert
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-444
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-444

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	193×96×117 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	10 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	nicht verfügbar
Etui - Aluminium Artikelnummer	346-070-600
Etui - Holz Artikelnummer	nicht verfügbar

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761232860
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

