

KERN 346-77

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 10 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert

KERN

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 210×110×125 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 10 kg

Bruttogewicht ca. 10 kg

Versandgewicht 10 kg

Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 346-070-600

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761241688

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	346

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	1408,4507
Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	600
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	119,024
Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	10 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	500 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7100
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	3000

Bauform

Bauform Gewicht	Block Eco
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	190×93×110 mm
Material	Gusseisen lackiert
Art der Justierung	Justierkammer - Plombe

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-644
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----