

# KERN 346-78

# KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 20 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 240×130×160 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 20 kg

Bruttogewicht ca. 20 kg

Versandgewicht 20 kg

## Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 346-080-600

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761241695

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Marke            | KERN          |
| Produktkategorie | Einzelgewicht |
| Produktgruppe    | OIML M1       |
| Produktfamilie   | 346           |

## Messsystem

|  |           |
|--|-----------|
| Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )               | 2816,9014 |
| Konformitätsbewertung möglich                          | ✓         |
| Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> ) | 600       |
| Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )  | 238,048   |
| Gewicht OIML-Klasse                                    | M1        |
| Prüfgewicht - Nennwert                                 | 20 kg     |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)                     | 1 g       |
| Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )              | 7100      |
| OIML-konform   | ✓         |
| Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)                      | 3000      |

## Bauform

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Bauform Gewicht             | Block Eco              |
| Abmessungen Gewicht (B×T×H) | 231×117×143 mm         |
| Material                    | Gusseisen lackiert     |
| Art der Justierung          | Justierkammer - Plombe |

## Dienstleistungen

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für DAKKS-Kalibrierung | 962-645 |
|--------------------------------------|---------|

## Verpackung & Versand

|            |     |
|------------|-----|
| Lieferzeit | 1 d |
|------------|-----|