

# KERN BSWA-01

Kalibrator zur regelmäßigen Justage des Schallpegelmessgeräts

**KERN**<sup>®</sup>



## Messsystem

Messbereich [Max]:	114 db
Präzision (von [Max]):	0,200 %
Wä geeinheiten:	dB

## Funktionen

Optisches Bereit-Signal:	ja
--------------------------	----

## Umgebungsbedingungen

Verwendungstemperatur (max.):	50 °C
Verwendungstemperatur (min.):	-10 °C

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-291
Werkskalibrierschein:	961-291

## Kategorie

Kategorie:	Schallpegelmessgeräte
Marke:	Sauter

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	145 x 100 x 70 mm
Bruttogewicht:	245 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	60 g
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	70 x 70 x 50 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	70 x 70 x 50 mm